

Classic ECO Ball

CLECO BAL 230V 18W E27 SV1

0023716



Produkteigenschaften

- 1:1 replacement of Incandescent Ball lamp
- More efficient - more savings
- Excellent colour rendering (CRI = 100)
- Instant illumination
- Sparkling light output
- Less heat generation than incandescent lamp
- Less CO2 emissions
- Identical shape as standard incandescent lamp
- Commercial and domestic application
- 100% dimmable
- Average rated life 2000 hrs - up to two times more average life compared to incandescent lamps



PRODUKTÜBERSICHT

Lichtfarbe	828 Homelight
Technologie	Halogen
Bestellnummer	0023716
Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)	2000
Energieklasse	D
Lampenform	Ball
Lampenoberfläche	Clear
Dimmbar	Yes
Verschluss/Sockel	E27
Typ	Ball ECO
EAN-Code	5410288237169
Ra	100
Farbtemperatur (K)	2800
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	205
Watt (Nennleistung) (W)	18
Watt äquivalent (W)	24
Spannung (V)	230

Classic ECO Ball

CLECO BAL 230V 18W E27 SV1

0023716

DATENTABELLE

Allgemeine daten

Bestellnummer	0023716
Technologie	Halogen
Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)	2000
Mittlere Lebensdauer (Nennwert) (h)	2000
Energiesparlampe	No
Energieklasse	D
Lampenoberfläche	Clear
Lampenform	Ball
Dimmbar	Yes
Verschluss/Sockel	E27
Typ	Ball ECO
EAN-Code	5410288237169
Lange Bezeichnung	1:1 replacement of Incandescent Ball lamp. More efficient - more savings. Excellent colour rendering (CRI = 100). Instant illumination. Sparkling light output. Less heat generation than incandescent lamp. Less CO2 emissions. Identical shape as standard incandescent lamp. Commercial and domestic application. 100% dimmable. Average rated life 2000 hrs - up to two times more average life compared to incandescent lamps
Produktname	CLECO BAL 230V 18W E27 SV1
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	0
Startzeit (max) (s)	0.01
Warmlaufzeit bis 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	Instant full light
Betriebsgerät erforderlich	No
Leuchtennennwert	Open
IEC-Referenz	IEC 60357
IEC-Referenz 2	IEC 60432-2
Einsatzzweck	General lighting
Anzahl Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall (Minimum)	> 8000
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Transformator erforderlich	No
Menge/Verpackungseinheit	10
Optimale Betriebstemperatur (° C)	25

Classic ECO Ball

CLECO BAL 230V 18W E27 SV1

0023716

Lichttechnische daten

Lichtfarbe	828 Homelight
Ra	100
Geeignet für Akzentbeleuchtung	No
Farbtemperatur (K)	2800
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	205
Lumen zum Ende der Lebensdauer (lm)	80
Lichtstrom (Nennwert) (lm)	205

Elektrische daten

kWh pro 1.000 Stunden Brenndauer	18
Watt (Nennwert) (W)	18
Watt (Nennleistung) (W)	18
Watt äquivalent (W)	24
Spannung (V)	230
Leistungsfaktor der Lampe	1

Physikalische daten



Gewicht (kg)	0.02
Lampenlänge (mm) – C/L	74
Lampendurchmesser (mm) – D	46
Verpackungsbezeichnung	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	7.60 x 4.55 x 4.55
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	23.50 x 10.00 x 8.50
Inner package net weight (kg)	0.19
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	52.00 x 25.50 x 19.00

Classic ECO Ball

CLECO BAL 230V 18W E27 SV1

0023716

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



ENERGIEETIKETT

