

LPT 16/ 1-10,0 - PCB端子

1119809

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1119809>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



印制电路板终端，额定电流: 76 A，额定横截面: 16 mm²，电位数: 1，行数: 1，每行位数: 1，产品系列: LPT 16/，针距: 10 mm，接线方式: 直插式连接，安装: 波峰焊，导线/PCB连接方向: 0°，颜色: 绿色，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 3.6 mm，包装类型: 纸箱包装

优势

- 采用无需工具的操作杆，在连接和释放带/不带套管的导线时可节省大量时间
- 操作杆位置一目了然，能可靠提供有关接线区域是打开或是关闭的反馈信息
- 设定的接触力保证触点长期保持稳定
- 闭合操作杆即可实现插拔式连接，节省时间
- 助拔按钮具有颜色编码，直观方便

商业数据

订货号	1119809
包装单位	25 pc
最小订货量	25 pc
销售关键代码	AAOTAA
产品关键代码	AAOTAA
GTIN	4063151065560
单件重量（含包装）	13.02 g
单件重量（不含包装）	12.83 g
原产地	PL

技术数据

产品属性

产品类型	印制电路板终端
产品系列	LPT 16/
产品线	COMBICON Terminals XL
位数	1
针距	10 mm
连接量	1
行数	1
电位数目	1
针脚排列	直线排列

电气特性

特性

额定电流I _N	76 A
--------------------	------

连接数据

连接技术

额定横截面	16 mm²
-------	--------

导线连接

连接方式	直插式连接
刚性导线横截面	0.75 mm² ... 16 mm² (导线直插入接线口即可连接)
	1.5 mm² ... 16 mm² (直插式连接)
单导线/多股接线点	0.75 mm² ... 16 mm²
柔性导线横截面	0.75 mm² ... 25 mm²
可连接导向横截面 AWG	18 ... 4
柔性导线横截面，带不含绝缘套管的冷压头	0.75 mm² ... 16 mm²
柔性导线横截面，带套管，带塑料绝缘套管	0.75 mm² ... 16 mm²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带TWIN套管及塑料套管	4 mm² ... 6 mm²
剥线长度	18 mm ... 20 mm

安装

安装类型	波峰焊
针脚排列	直线排列

材料规格

材料数据 - 联系方法

注意事项	符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金
表面特性	镀锡

LPT 16/ 1-10,0 - PCB端子

1119809

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1119809>



接线点金属表面（ 顶层 ）	锡 (10 - 16 µm Sn)
焊接区域金属表面（ 顶层 ）	锡 (10 - 16 µm Sn)

材料数据 - 壳体

颜色 (外壳)	绿色 (6021)
绝缘材料	PA
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级，符合UL 94	V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI	850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C

机械数据 – 致动元件

颜色 (执行机构)	橙色 (2003)
绝缘材料	PA GF
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级，符合UL 94	V0

说明

操作注意事项	单位PCB连接器可用于最高1500 V (DC)和1000 V (AC)的电压。 安装后应遵守相关设备标准以及适当的电气间隙和爬电距离要求
--------	--

尺寸

尺寸图	
针距	10 mm
宽度 [w]	11.9 mm
高度[h]	39.6 mm
长度[l]	32 mm
高度	36 mm
焊针长度[P]	3.6 mm
引脚尺寸	1 x 1 mm

PCB设计

孔径	1.7 mm
----	--------

机械测试

导线损坏和松动测试

规格	IEC 60999-1:1999-11
结果	已通过测试

LPT 16/ 1-10,0 - PCB端子



1119809

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1119809>

拉伸测试

规格	IEC 60999-1:1999-11
导线横截面 / 导线类型 / 牵引力设定值 / 实际值	0.75 mm ² / 刚性 / > 30 N
	0.75 mm ² / 柔性 / > 30 N
	16 mm ² / 刚性 / > 100 N
	25 mm ² / 柔性 / > 135 N

电气测试

温升测试

规格	IEC 60947-7-4:2019-01
温度上升要求测试	环境温度与固定式连接器的温升之和不应超过温度上限。

瞬时冲击电流强度测试

规格	IEC 60947-7-4:2019-01
----	-----------------------

绝缘电阻

规格	IEC 60512-3-1:2002-02
绝缘电阻，相邻接线位	> 5 MΩ

环境和真实条件

振动测试

规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
加速度	50 m/s ² (60.1 Hz ... 150 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

灼热线测试

规格	IEC 60695-2-10:2013-04
温度	850 °C
暴露时间	5 s

老化

规格	IEC 60947-7-4:2019-01
----	-----------------------

环境条件


环境温度（运行）	-40 °C ... 105 °C (取决于电流承载能力/衰减曲线)
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 70 °C
相对湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %
环境温度（组装）	-5 °C ... 100 °C

包装规格

包装类型	纸箱包装
------	------

图纸

图表



型号 : LPT 16/ 1-10,0

LPT 16/ 1-10,0 - PCB端子

1119809

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1119809>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1119809>

UL认证 认证ID: E60425-20210507				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 F				
	1000 V	72 A	18 - 4	-
使用组 C				
	600 V	72 A	18 - 4	-

cULus认证 认证ID: E60425-20210507				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B				
	600 V	72 A	18 - 4	-

cUL认证 认证ID: E60425-20210507				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 C				
	1000 V	72 A	18 - 4	-

LPT 16/ 1-10,0 - PCB端子

1119809

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1119809>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27460101
ECLASS-13.0	27460101

ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

LPT 16/ 1-10,0 - PCB端子

1119809

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1119809>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	0.279千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn