

Hoja de características del producto CCT15722

Características

IHP - conmutador intuitivo - 2 canales - 24 horas / 7 días



Principal

Gama	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 IHP
Nombre corto del dispositivo	IHP
Tipo de producto o componente	Interruptor digital temporizado programable
Aplicación del dispositivo	Edificios
Tipo de batería	Litio
Número de canales	2
Idioma de usuario	Inglés Francés Alemán Italiano Portugués Español
Tono de color	Blanco (RAL 9003)

Complementario

Compatibilidad del producto	Compatibilidad mecánica con embarrados de distribución eléctrica tipo peine
Consumo de potencia en W	7 VA
Intensidad de conmutación máxima	10 A - 250 V CA pf = 0.6 16 A - 250 V CA pf = 1
[Ue] Tensión nominal de empleo	230 V[Sapce](+/- 10 %) CA 50/60 Hz
Duración de ciclo	24 horas + 7 días
Número máximo de conmutaciones	56
Duración mínima del intervalo	1 min
Precisión	+/- 1 s/day 20 °C
Tipo de pantalla	LCD retroiluminada
Vida de la batería	6 yr
Tiempo de backup	Tiempo 6 años y programa de ahorro
Soporte de montaje	Carril DIN

Pasos de 9 mm	5
Función disponible	Cambio automático entre horario de invierno y horario de verano
Tipo de ajuste	Ausencia de función de vacaciones
Conexiones - terminales	Terminales sin tornillos
Anchura	45 mm
Altura	85 mm
Profundidad	66 mm

Entorno

Grado de protección IP	IP20 B
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 1426 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible

Información Logística

País de Origen	Alemania
----------------	----------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------