




Sonde de température avec câble et raccord process

TS-200KCID06-...../US/ IV



Caractéristiques du produit

Etendue de mesure	-50...250 °C	-58...482 °F
Raccord process	adaptateur autoserrant Ø 6 mm	
Longueur d'installation EL [mm]	50	

Application

Elément de mesure	1 x Pt 100; (selon DIN EN 60751, classe A)	
Fluides	milieux liquides et gazeux	
Profondeur d'installation minimum [mm]	15	

Données électriques

Classe de protection	III	
----------------------	-----	--

Etendue de mesure / plage de réglage

Longueur de la sonde L [mm]	50	
Etendue de mesure	-50...250 °C	-58...482 °F
Remarque sur l'étendue de mesure	stationnaire: 280 °C / 536 °F (10000 h)	

Exactitude / déviations

Précision [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)	
---------------	-------------------------	--

Temps de réponse

Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s]	11 / 37; (selon DIN EN 60751)	
--	-------------------------------	--

Conditions d'utilisation

Indice de protection	IP 67	
----------------------	-------	--

Tests / homologations

MTTF [Années]	11415,5	
---------------	---------	--

Données mécaniques

Poids [g]	72,7	
Boîtier	cylindrique	
Dimensions [mm]	Ø 6 / L = 50	
Matières	inox 1.4571 (316Ti); PFA/PTFE	
Matières en contact avec le fluide	inox 1.4571 (316Ti)	
Raccord process	adaptateur autoserrant Ø 6 mm	
Diamètre de la sonde [mm]	6	

TS2256



Sonde de température avec câble et raccord process

TS-200KCID06-...../US/ IV

Longueur d'installation EL [mm] 50

Remarques

Remarques Les valeurs de précision s'appliquent à de l'eau en circulation.

Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PTFE

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

