

## ケーブル - FLK 10/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2299246

このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です  
(<http://phoenixcontact.jp/download>)

丸ケーブルセット、10ピンソケットコネクタx2 (1:1接続)、ケーブル長: 3 m



図は20極仕様

### 特長

✓ シールドなし

### 基本情報

|                      |                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 梱包                   | 1 pc                                                                                                    |
| GTIN                 | <br>4 017918 885977 |
| 1個あたりの重量 ( 梱包を含まない ) | 150.0 g                                                                                                 |
| 関税                   | 85444290                                                                                                |
| 生産国                  | ドイツ                                                                                                     |
| 注意                   | 受注生産 ( 返品不可 )                                                                                           |

### 技術データ

#### その他

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| 定格電圧U <sub>N</sub> | < 50 V AC                      |
|                    | 60 V DC                        |
| 各バスの最大定格電流         | 1 A                            |
| 最大導体抵抗             | 0.16 Ω/m                       |
| ケーブルの長さ            | 3 m                            |
| 単線、断面積             | 0.14 mm <sup>2</sup>           |
| 使用ケーブル: ばら線数:      | 7                              |
| 単線、材質              | スズメッキ銅                         |
| 外径                 | 6 mm                           |
| ケーブル、プリアセンブリ       | IDC、IEC 60352-4/DIN EN 60352-4 |
| シールド               | なし                             |
| 外部シース素材            | PVC                            |
| 外部シース、色            | グレー RAL 7035                   |

#### 環境条件

|        |                  |
|--------|------------------|
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 50 °C |
|--------|------------------|

# ケーブル - FLK 10/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2299246

## 技術データ

### 環境条件

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| 周囲温度 ( 保管時/運搬時 ) | -20 °C ... 70 °C              |
| 難燃性              | IEC 60332-1                   |
|                  | DIN VDE 0482 Part 332-1       |
| 耐油性              | DIN VDE 0472 Part 803、テストタイプB |
| 耐ガソリン            | 防未                            |

### プラグインコネクタ、モジュール側

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 接続方法       | IDC/FLKソケットコネクタ ( 2.54 mm ) |
| 接続数        | 1                           |
| 極数         | 10                          |
| 接続電線断面積AWG | 26                          |

### プラグインコネクタ、コントローラ側

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 接続方法       | IDC/FLKソケットコネクタ ( 2.54 mm ) |
| 接続数        | 1                           |
| 極数         | 10                          |
| 接続電線断面積AWG | 26                          |

### サポートするコントローラ

|             |                |
|-------------|----------------|
| コントローラ      | Emerson DeltaV |
| - 適切なI/Oカード | VE4002S1T2B4   |

## 分類

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27060306 |
| eCl@ss 4.1 | 27060306 |
| eCl@ss 5.0 | 27061801 |
| eCl@ss 5.1 | 27061801 |
| eCl@ss 6.0 | 27061801 |
| eCl@ss 7.0 | 27061801 |
| eCl@ss 8.0 | 27249205 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000237 |
| ETIM 3.0 | EC000237 |
| ETIM 4.0 | EC000237 |
| ETIM 5.0 | EC000237 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 26121620 |
| UNSPSC 7.0901 | 26121620 |
| UNSPSC 11     | 26121620 |

## ケーブル - FLK 10/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2299246

### 分類

#### UNSPSC

|              |          |
|--------------|----------|
| UNSPSC 12.01 | 26121620 |
| UNSPSC 13.2  | 26121620 |

### 認証

#### 認証

---

#### 認証

#### EAC

---

#### 防爆認証

---

#### 提出した認証

---

#### 認証の詳細

|     |
|-----|
| EAC |
|-----|