

Données techniques


23038EAKW33C3


Roulements à rotule sur rouleaux



ULTAGE®

VISUEL(S)





DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	190 mm
D - Diamètre Extérieur	290 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	75 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure	213,4 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure	265,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	2,1 mm
Nb de trous de lubrification	3
b - Largeur rainure	13,24 mm
k - Diamètre trou	6 mm
Référence du manchon associé	H3038
Classe de Jeu Radial	C3
Masse	17,2 kg



PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	1140000000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	1570000000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	147000000 mN
e - Coefficient	0.22
Y0 - Coefficient charge statique axiale	2.94
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur	3.01
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	4.48
N ref - Vitesse thermique de référence	11400 °/s
N lim - Vitesse limite Mécanique	14400 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	473,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	200,2 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon	199 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon	9 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	279,8 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	2 mm



INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$$P = X.F_r + Y.F_a$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Charge radiale statique équivalente

$$P_0 = X_0.F_r + Y_0.F_a$$

X ₀	Y ₀
1	Y0

Les valeurs de e, Y1, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.