



Protection en manutention

# ULTRANE 551

L'incontournable pour les manipulations fines



EN 388  
  
4131X

Dextérité EN ISO  
21420: 5/5

CATÉGORIE 2  


  
STANDARD  
100  
CQ 979/2  
IFTH

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES



### Confort

- Grande dextérité grâce à la finesse du gant
- Confort d'un tricot sans couture Evacuation de la transpiration assurée par la structure cellulaire du polyuréthane



### Durabilité

- Adaptés aux travaux longue durée : excellente résistance à l'abrasion



### Protection de la peau

- Sans substances nocives: OEKO-TEX® STANDARD 100
- Contient des traces de DMF en conformité avec les valeurs limites d'exposition professionnelles



### Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

## INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Construction: Charpentiers / Menuisiers
- Construction: Chauffagistes / Plombiers / Sanitaires
- Construction: Métalliers / Serruriers
- Electronique
- Industrie Agroalimentaire
- Santé: Industrie cosmétique
- Santé: Industrie pharmaceutique

## APPLICATIONS

- Petite visserie
- Pose de bois, lambris ou moulures
- Maintenance de tuyauteries, canalisations
- Installation et réparation de serrures
- Rivetage d'antennes haute fréquence
- Manipulation de micro-processeurs
- Tri de petites pièces
- Montage de composants électroniques (afficheurs, LED, ...)
- Conditionnement
- Préparation de cosmétiques



Protection en manutention

# ULTRANE 551

## ( LÉGENDES )

|       |     |                                        |     |     |   |                                         |
|-------|-----|----------------------------------------|-----|-----|---|-----------------------------------------|
| EN388 |     | DANGERS MÉCANIQUES                     |     |     |   |                                         |
|       |     | NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ) |     |     |   |                                         |
| 4     | 1   | 3                                      | 1   | X   |   |                                         |
| 0-4   | 0-5 | 0-4                                    | 0-4 | A-F | P |                                         |
|       |     |                                        |     |     |   | Protection contre les chocs (optionnel) |
|       |     |                                        |     |     |   | Résistance à la coupure selon ISO 13997 |
|       |     |                                        |     |     |   | Résistance à la perforation             |
|       |     |                                        |     |     |   | Résistance au déchirement               |
|       |     |                                        |     |     |   | Résistance à la coupure                 |
|       |     |                                        |     |     |   | Résistance à l'abrasion                 |

## ( DÉTAILS PRODUIT )

|                                                                                                        |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Finition intérieure                                                                                    | Support tricoté sans couture |
| Jauge                                                                                                  | 13                           |
| Finition extérieure                                                                                    | Dos aéré                     |
| Matière                                                                                                | Polyuréthane                 |
| Caractéristique manchette                                                                              | Poignet tricot               |
| Couleur                                                                                                | Gris                         |
| Longueur (cm)                                                                                          | 21-27                        |
| Tailles                                                                                                | 5 6 7 8 9 10 11              |
| Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative) | 1.3E+11 $\Omega$             |
| Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)     | 6.3E+9 $\Omega$              |

## ( DÉTAILS LOGISTIQUES )

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Emballage | 1 paire/sachet<br>10 paires/sachet<br>100 paires/carton |
|-----------|---------------------------------------------------------|

## ( LÉGISLATION )

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/05/23/0896
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE