



Données techniques

EXFLZ205


Paliers auto-aligneurs

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

COMPOSITION DU KIT

EX205G2, FLZ205

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Hauteur du logement	32,5 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride	12 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage	45,9 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage	29 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

B - Largeur Bague Intérieure	34,8 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure	44,3 mm
d - Diamètre arbre	25 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon	37,4 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement	19 mm
G - Graisseur	R1/8"
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement	124 mm
H3 - Diamètre de centrage	60 mm
J - Distance entre trous de fixation	99 mm
L - Largeur / diamètre du logement	70 mm
N - Dimension trou de fixation	11,5 mm
S - Distance face / centre du palier	17,4 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	14000000 mN
C0 - Capacité de charge statique	7880000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	0,75 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	5.5 N-m

