



Brand of NTN corporation

Données techniques



21317VM

Roulements à rotule sur rouleaux



Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée

VISUEL(S)



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
d - Diamètre Intérieur	85 mm
D - Diamètre Extérieur	180 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	41 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure	153,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	3 mm
Nb de trous de lubrification	0
b - Largeur rainure	0 mm
k - Diamètre trou	0 mm
Classe de Jeu Radial	CN
Masse	5,16 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	341000000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	344000000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	38400000 mN
e - Coefficient	0.23
Y0 - Coefficient charge statique axiale	2.93
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur	2.99
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	4.46
N ref - Vitesse thermique de référence	21600 °/s
N lim - Vitesse limite Mécanique	27600 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	473,15 °K



FREQUENCES ROULEMENT

BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)	6.705 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)	9.295 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)	5.949 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)	2.975 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)	0.419 Hz

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da max - Diamètre max épaulement BI	0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	99 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	166 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	2,5 mm



INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$P = X.Fr + Y.Fa$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Charge radiale statique équivalente

$P0 = X0.Fr + Y0.Fa$

X0	Y0
1	Y0

Les valeurs de e, Y1, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.

