

按键开关，16 mm，圆形，塑料，红色，按钮，平，1NC



□□□□

产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	按钮
产品的规格	圆形整套设备
产品类型名称	3SB2
箱体	
指令位置数目	1
操作装置	
操作元件的结构形式	按钮
工作原理 操纵元件的	弹簧复位型
产品扩展 可选 发光元件	否
颜色 操纵元件的	红色
材料 操纵元件的	塑料
形状 操纵元件的	平头型按钮
解锁方式	无
换档位置的数目	2
前环	
产品组件 正面固定环	是
前置垫圈规格	标准
材料 正面固定环的	塑料
颜色 正面固定环的	黑色
支架	
材料 支架	塑料
开关元件/ 灯座	
灯座数量	0
开关元件数量	1
综合技术数据	
产品功能	
• 强行开启	是
• 急停功能	否
电压类型 工作电压	AC/DC
防护等级 IP	IP65
抗震强度 符合 IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
开关频率 最大值	1 000 1/h
机械式使用寿命（转换周期） 典型	10 000 000

参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	S
RoHS 指令（日期）	07/01/2006
工作电压 测定值	5 ... 250 V
辅助电路	
常闭触点数量 用于辅助触点	1
常开触点数量 用于辅助触点	0
转换器数量 用于辅助触点	0
工作电流 AC-12 时	
• 24 V 时 测定值	10 A
• 60 V 时 测定值	10 A
• 110 V 时 测定值	10 A
• 230 V 时 测定值	10 A
工作电流 AC-15 时	
• 24 V 时 测定值	4 A
• 110 V 时 测定值	4 A
• 230 V 时 测定值	4 A
工作电流 DC-12 时	
• 24 V 时 测定值	6 A
• 60 V 时 测定值	5 A
• 110 V 时 测定值	2.5 A
• 230 V 时 测定值	1 A
工作电流 DC-13 时	
• 24 V 时 测定值	3 A
• 60 V 时 测定值	1.2 A
• 110 V 时 测定值	0.7 A
• 230 V 时 测定值	0.3 A
接口/ 接线端子	
电气连接规格	扁平插接连接件
拧紧扭矩 支架中的螺栓 最大值	0.4 N·m
环境条件	
环境温度	
• 运行期间	-25 ... +70 °C
• 存放期间	-40 ... +80 °C
气候级 运行期间 符合 IEC 60721	3K6
装入/固定/外廓尺寸	
紧固类型	前面板安装
形状 安装配件的开口的	圆形的
装入直径	16 mm
安装高度	8 mm
安装宽度	19 mm
安装深度	50 mm
认可 证书	
General Product Approval	
Test Certificates	
 CCC  EG-Konf.   UL  Type Test Certificates/Test Report	
Test Certificates	
other	
Environment	
Special Test Certificate	Miscellaneous
Confirmation	Environmental Confirmations

更多信息

包装信息

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3SB2203-0AC01>

Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2203-0AC01>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3SB2203-0AC01>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, **EPLAN Makros**, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2203-0AC01&lang=en

上一次修改:

2022/1/26 