

PCSAuminium, exempt de cuivreMA 1,6 ... 10 bar 1/4 NPT-F, 1/2 - 14 NPT-F

Pressostat compact

Numéro d'article: 48774902

Quantité: 1 pcs

Code: PCS2MA-BAEC-1ASZZZZZZ ZCKW
B000200DZZZZZZZZ

Vue d'ensemble: PCSAluminium, exempt de cuivreMA 1,6 ... 10 bar 1/4 NPT-F, 1/2 -14 NPT-F
Pressostat compact
PCS
enveloppe du contact: Aluminium, exempt de cuivre
Eléments de mesure et parties en contact avec le fluide: Membrane Inconel + joint torique FPM
Raccord: Acier inox 316L
Contacts: 1xSPDT, contact argent
Plage de réglage, plage de fonctionnement, pression d'épreuve: 1,6 ... 10 bar, plage de fonctionnement -1 ... 25 bar, pression d'épreuve 40 bar
Raccord process: 1/4 NPT-F
Raccordement électrique: 1/2 -14 NPT-F
Montage direct ou sur paroi, perçages de fixation sur le boîtier

Indice de protection: IP66
marque: WIKA Instruments Italia
Spécifications selon fiche technique: PV 33.30 (PCS2)
Répétabilité du point de seuil: $\leq 1\%$ de la fin de la plage de réglage

Détails: 1. point de seuil: 2.00 bar A la baisse,
Pressostat compact
type PCS
Spécifications selon fiche technique: PV 33.30 (PCS2)
Répétabilité du point de seuil: $\leq 1\%$ de la fin de la plage de réglage
enveloppe du contact: Aluminium, exempt de cuivre
Eléments de mesure et parties en contact avec le fluide: Membrane Inconel + joint torique FPM
1xSPDT, contact argent
1,6 ... 10 bar, plage de fonctionnement -1 ... 25 bar, pression d'épreuve 40 bar
Raccord process: 1/4 NPT-F
Raccordement électrique: 1/2 -14 NPT-F
Montage direct ou sur paroi, perçages de fixation sur le boîtier
Agréments / certificats: sans
contact standard: sans
marque: WIKA Instruments Italia

Date: 22/04/2024



Indice de protection: IP66

PCSAuminium, exempt de cuivreMA 1,6 ... 10 bar

1. point de seuil: 2.00 bar A la baisse,