


CBB TM 04 2X2RC P-PT - 电位分配端子



2801481

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2801481>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



设备断路器板可用于四个CB TM1...热磁断路器，带组远程信号、中央供电和电势分布，每通道最多可承担五个负载。

商业数据

订货号	2801481
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	CLA211
产品关键代码	CLA211
目录页面	页码262 (C-6-2013)
GTIN	4046356782319
单件重量（含包装）	355.8 g
单件重量（不含包装）	302.2 g
原产地	DE

CBB TM 04 2X2RC P-PT - 电位分配端子



2801481
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2801481>

技术数据

产品属性

产品类型	设备断路器板
类型	DIN导轨模块，分体式，可分离
位数	1
通道数目	4

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	2

电气特性

保险丝类型	自动设备
最大负载电流	48 A (整个主电路)
单排最高电流	12 A (每条通道)

概述

额定隔离耐压U _i	50 V DC
额定过电压	0.5 kV
短路稳定性	600 A (条件符合DIN EN 50178)
功耗	4.1 W (输出端均布负载)
插 / 拔周期	50

主电路

额定电压	24 V DC
标称工作电流I _N	48 A DC (总共)
	12 A DC (每条通道)

遥信报警回路

额定电压	24 V DC
标称工作电流I _N	1 A DC

连接数据

最大负载电流	48 A (整个主电路)
--------	--------------

电源X21

连接方式	直插式连接
剥线长度	18 mm
柔性导线最小横截面	0.75 mm²
柔性导线最大横截面	16 mm²
刚性导线最小横截面	0.75 mm²
刚性导线最大横截面	16 mm²

输出X1 ... X4

连接方式	直插式连接
------	-------

CBB TM 04 2X2RC P-PT - 电位分配端子



2801481


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2801481>

剥线长度	10 mm
柔性导线最小横截面	0.2 mm²
柔性导线最大横截面	2.5 mm²
刚性导线最小横截面	0.2 mm²
刚性导线最大横截面	2.5 mm²

遥信X31

连接方式	直插式连接
剥线长度	10 mm
柔性导线最小横截面	0.2 mm²
柔性导线最大横截面	2.5 mm²
刚性导线最小横截面	0.2 mm²
刚性导线最大横截面	2.5 mm²

尺寸

尺寸图	
宽度	118.5 mm
高度	127.8 mm
深度	70.8 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
	黑色 (RAL 9005)
阻燃等级，符合UL 94	V0

机械特性

机械参数

开口式侧板	否
-------	---

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20 (接线端子和保险丝支架)
	IP00 (PCB)
环境温度（运行）	-30 °C ... 60 °C (最大45 A，参见衰减曲线)
环境温度（存放/运输）	-30 °C ... 80 °C

标准和规范

标准/规格	DIN EN 50178
注意事项	1997

安装

CBB TM 04 2X2RC P-PT - 电位分配端子



2801481

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2801481>

安装类型	DIN导轨：35 mm
安装位置	水平

CBB TM 04 2X2RC P-PT - 电位分配端子


2801481

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2801481>




图纸


应用图



电路图



尺寸图



CBB TM 04 2X2RC P-PT - 电位分配端子



2801481

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2801481>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2801481>



EAC
认证ID: EAC-Zulassung



EAC
认证ID: RU C-DE,*09.B.00169



EAC
认证ID: RU C-DE.A*30.B01546

CBB TM 04 2X2RC P-PT - 电位分配端子



2801481

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2801481>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27371392
ECLASS-12.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

CBB TM 04 2X2RC P-PT - 电位分配端子



2801481

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2801481>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn