



IME08-06NPOZW2S

IME

電感式近接開關

SICK
Sensor Intelligence.



訂購資訊

型號	貨號
IME08-06NPOZW2S	1071205

包含在供貨範圍內: BEF-MU-M08 (2)

其他設備結構與配件 → www.sick.com/IME

圖示僅供參考



詳細技術資料

特徵

結構型式	圓柱型螺紋結構
外殼結構	標準
螺紋尺寸	M8 x 1
直徑	Ø 8 mm
檢測範圍S _n	6 mm
固定的檢測範圍S _a	4.86 mm
金屬材質上的安裝	非齊平式
開關頻率	500 Hz
連接類型	電纜線, 3蕊, 2 m
開關輸出	PNP
輸出功能	常閉
電氣規格	DC 3導線
IP等級	IP67 ¹⁾
特殊特徵	三倍檢測範圍

¹⁾ 按照EN 60529標準.

機械/電氣

電源電壓	10 V DC ... 30 V DC
殘餘漣波	≤ 10 %
電壓降	≤ 2 V ¹⁾
耗電量	10 mA ²⁾
時間延遲	≤ 50 ms

¹⁾ I_a max時.

²⁾ 無負載.

³⁾ U_b與T_a恒定.

⁴⁾ S_r.

遲滯	1 % ... 15 %
可重複性	≤ 5 % ³⁾ ⁴⁾
溫度漂移 (S _r)	± 10 %
EMC	按照EN 60947-5-2標準
持續電流I _a	≤ 200 mA
無負載電流類型	≤ 10 mA
電纜線材質	PVC
導體截面積	0.25 mm ²
電纜線直徑	Ø 3.9 mm
短路保護	✓
極性反向保護	✓
脈衝突波保護	✓
耐衝擊性與耐震性	30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
工作環境溫度	–25 °C ... +75 °C
儲存環境溫度	–25 °C ... +75 °C
外殼材質	黃銅, 鍍銀
感測面材質	塑膠, PA 66
外殼長度	52 mm
可用的螺紋長度	30 mm
最大鎖緊扭力	≤ 5 Nm
供貨範圍	固定螺母, 黃銅, 鍍銀 (2 x)
UL文件號	NRKH.E181493

¹⁾ I_a max時.

²⁾ 無負載.

³⁾ U_b與T_a恒定.

⁴⁾ S_r.

安全相關參數

MTTF _D	1,735 年
DC _{avg}	0%

衰減係數

提示	該值作為參考值, 可能略有變化
St37鋼 (Fe)	1
不鏽鋼 (V2A)	約 0.68
鋁 (Al)	約 0.45
銅 (Cu)	約 0.39
黃銅 (Ms)	約 0.49

安裝提示

備註	相關圖片請參見“安裝提示”
A	16 mm
B	30 mm
C	8 mm


D	18 mm
E	10 mm
F	60 mm

分類

ECl@ss 5.0	27270101
ECl@ss 5.1.4	27270101
ECl@ss 6.0	27270101
ECl@ss 6.2	27270101
ECl@ss 7.0	27270101
ECl@ss 8.0	27270101
ECl@ss 8.1	27270101
ECl@ss 9.0	27270101
ECl@ss 10.0	27270101
ECl@ss 11.0	27270101
ETIM 5.0	EC002714
ETIM 6.0	EC002714
ETIM 7.0	EC002714
UNSPSC 16.0901	39122230


安裝提示

非齊平式內裝




連接示意圖

Cd-003



尺寸圖 (尺寸 (mm))

IME08 標準型, 電纜線, 非齊平式



- ① 接頭
② LED指示燈
③ 固定螺母 (2 x); SW 13, 金屬制

推薦配件

其他設備結構與配件 → www.sick.com/IME

	簡要說明	型號	貨號
固定角鋼與安裝板			
	M8感測器的安裝板, 鍍鋅鋼, 無安裝材料	BEF-WG-M08	5321722
	M8感測器的安裝支架, 鍍鋅鋼, 無安裝材料	BEF-WN-M08	5321721
夾緊與校準架			
	M8圓形感測器夾緊塊, 無固定擋板, 玻璃纖維增強塑膠 (PA12), 含安裝材料	BEF-KH-M08	2051477
	M8圓形感測器夾緊塊, 附固定擋板, 玻璃纖維增強塑膠 (PA12), 含安裝材料	BEF-KHF-M08	2051478
插頭與電纜線			
	A接頭: 母接頭, M8, 4-Pin, 直式, A型編碼 B接頭: 公接頭, M8, 4-Pin, 直式, A型編碼 電纜線: 感測器/促動器電纜線, PUR, 無鹵素, 無屏蔽, 2 m	YF8U14-020UA3M8U14	2096347
	A接頭: 母接頭, M8, 4-Pin, 直式, A型編碼 B接頭: 浮動導線 電纜線: 感測器/促動器電纜線, PUR, 無鹵素, 無屏蔽, 2 m	YF8U14-020UA3XLEAX	2094791
	A接頭: 母接頭, M8, 4-Pin, 彎角式, A型編碼 B接頭: 浮動導線 電纜線: 感測器/促動器電纜線, PUR, 無鹵素, 無屏蔽, 2 m	YG8U14-020UA3XLEAX	2095589

SICK概述

SICK是為工業應用提供智慧型感測器與感測器解決方案的領導製造商之一。獨特的產品與服務範圍，為安全高效控制流程、防止人員事故與避免環境損害，奠定了完美基礎。

我們在不同產業擁有豐富經驗，並了解他們的流程與需求。因此，我們能夠利用智慧型感測器準確滿足客戶的需要。位於歐洲、亞洲與北美洲的應用中心，對客戶的客製化系統解決方案進行測試與優化。這一切有助於我們成為可靠的供應商與研發夥伴。

廣泛的服務使我們的產品更完善：SICK全方位服務在機器的整個生命週期內提供支援，並確保安全性與生產率。

這即是我們的「智慧型感測器」。

全球分佈：

各分公司地點與聯絡人 - www.sick.com