

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - D-SUB压接插针



1418788
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1418788>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



D-SUB压接插针， 接线方式: 压接， 接线容量: AWG 24- 20

产品描述

用于D-SUB插芯的标准触点

优势

- 高级
- 适用于各种应用场合的多种连接方式
- 车削触点

商业数据

订货号	1418788
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	ABNCAC
产品关键代码	ABNCAC
目录页面	页码446 (C-2-2019)
GTIN	4055626150758
单件重量（含包装）	0.238 g
单件重量（不含包装）	0.21 g
原产地	CH

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - D-SUB压接插针



1418788
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1418788>

技术数据

说明

概述	仅在与插芯搭配使用时测试电压，产品编号：1688861。
----	------------------------------

安装

安装类型	压接
------	----

产品属性

产品类型	压接插针
系列	HC-M-DSUB-C
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-25
	HC-M-EMV
型号	对应各自的孔式插针
触点类型	车削

连接数据

连接方式	压接
触点类型	孔式插头
连接系统	压接
导线横截面	0.2 mm² ... 0.5 mm²
可连接导线横截面AWG	24 ... 20

材料规格

标识材料	金属
接触件材料	铜合金
材料接触表面	0.2 µm，镍镀层外加镀金

尺寸

宽度	1.7 mm
高度	1.7 mm
长度	13.7 mm

机械特性

接点直径	1 mm
------	------

电气特性

最大负载电流	5 A
额定浪涌电压	1.2 kV
	1.2 kV (1分钟)
额定电流	5 A (20 °C时)
测试电压	1500 V

机械特性

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - D-SUB压接插针



1418788

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1418788>

机械参数

插 / 拔周期	≥ 200
每个信号接点的插入力	$\leq 3.40 \text{ N}$

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	$-55 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots 130 \text{ }^{\circ}\text{C}$
----------	---

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - D-SUB压接插针



1418788

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1418788>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440392

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - D-SUB压接插针



1418788
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1418788>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	e82962d2-20db-42c8-b19a-0f50f5ff7a2c

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn