Données techniques


2317SKC3


Roulements à rotule sur billes



Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

VISUEL(S)





NTN Europe
1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

2317SKC3
Roulements à rotule sur billes

DEFINITION TECHNIQUE	
Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	85 mm
D - Diamètre Extérieur	180 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	60 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	3 mm
Référence du manchon associé	H2317X
Classe de Jeu Radial	C3
Classe de précision	P0
Masse	6,56 kg

PERFORMANCE PRODUIT	
C - Capacité charge dynamique	142000000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	51500000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	2100000 mN
e - Coefficient	0.37
Y0 - Coefficient charge statique axiale	1.8
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur	1.7
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	2.6
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	22800 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	18000 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION	
da min - Diamètre mini épaulement BI	98 mm

DIMENSIONS D'INSTALLATION	
da max - Diamètre max épaulement BI	110 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon	94 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon	6 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	167 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	2,5 mm