

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva - socle de prise avec
transfo. - 16 A 2P - 230 V CA - IP44
- sur panneau

82026

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Mureva
Type de produit ou équipement	Socle de prise interverrouillée
Nom de l'appareil	Mureva socket
Catégorie de fiche, prise	Très basse tension
Description des pôles	2P
Type de réseau	CA
Norme de prise	Industriel

Complémentaires

[In] courant nominal	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V
Tension de sortie	24 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	Sans
Position horaire de la rainure de clavette secondaire	Sans
Puissance nominale du transformateur en VA	160 VA
Type de fusible	Cylindrique
Taille du fusible	Sans
Matière de fiche, prise	Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière des contacts	Manchons : laiton plaqué nickel
Mode de raccordement	Vis imperdables
Section de câble maximale	6 mm ²
Diamètre extérieur du câble maxi	25 mm
Entrée de câble	Presse-étoupe
Type de filetage	Pg 21
Dimension de base	103 x 225 mm
Hauteur	225 mm
Largeur	103 mm
Profondeur	126 mm
Couleur	Violet (RAL 7035)
Code couleur tension	Violet

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Normes	EN 50102 CEI 309-1 CEI 695-2-1 CEI 529 CEI 742 CEI 309-2
Degré de protection IP	IP44 se conformer à CEI 529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à EN 50102
Tenue au feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Humidité relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	35 °C (86400 s)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	10,500 cm
Largeur de l'emballage 1	16,500 cm
Longueur de l'emballage 1	26,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,282 kg
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	11,897 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	44 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	13 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	25 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	6 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	50 %
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	Ea852aaf-87f8-441e-a08b-edd79380c43e
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	15
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non

Image of product / Alternate images

Alternative

