

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Reconditionné - Acti9 iCT- Contacteur avec maneton 4P - 25A -4NO- 220/240V 50Hz

A9C21834W

 Cette option circulaire permet d'éviter 1.169 kg de CO<sub>2</sub> par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Gamme de produit                  | Acti9                           |
| Nom du produit                    | Acti9 iCT                       |
| Type de produit ou équipement     | Contacteur                      |
| Nom de l'appareil                 | iCT                             |
| Application de l'appareil         | Moteur-chauffage-éclairage      |
| Pôles                             | 4P                              |
| [Ie] courant assigné d'emploi     | 25 A AC-7A<br>8,5 A AC-7B       |
| Composition des contacts de pôles | 4 NO                            |
| Type de réseau                    | CA                              |
| Type de commande                  | Commande manuelle et à distance |
| [Uc] tension circuit de commande  | 220...240 V CA 50 Hz            |

### Complémentaires

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Fréquence du réseau                        | 50 Hz                     |
| [Ue] tension assignée d'emploi             | 400 V CA 50 Hz            |
| Puissance maximum                          | 1,6 W à 400 V CA          |
| [Ui] tension assignée d'isolement          | 500 V CA 50/60 Hz         |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV                      |
| Type de signal de commande                 | Maintenu                  |
| Fréquence de commutation                   | 100 commutations/jour     |
| Signalisation locale                       | Indicateur d'action       |
| Consommation moyenne au maintien en VA     | 4,6 VA                    |
| Puissance d'appel en VA                    | 34 VA                     |
| Mode d'installation                        | Encliquetable             |
| Support de montage                         | 35 mm DIN rail symétrique |
| Pas de 9 mm                                | 4                         |
| Hauteur                                    | 81 mm                     |
| Largeur                                    | 36 mm                     |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profondeur              | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Couleur                 | Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Durée de vie mécanique  | 1000000 cycle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Durée de vie électrique | 100000 cycle CEI/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A<br>30000 cycle CEI/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B<br>30000 cycle CEI/EN 61095 50 Hz AC-7C<br>100000 cycle EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1<br>30000 cycle EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3<br>30000 cycle EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a<br>30000 cycle EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b                                                                         |
| Mode de raccordement    | Circuit de commande : borne du type à cage2 câble(s) 1,5 mm² rigide<br>Circuit de puissance : borne du type à cage1 câble(s) 1...4 mm² flexible<br>Circuit de puissance : borne du type à cage1 câble(s) 1,5...6 mm² rigide<br>Circuit de commande : borne du type à cage1 câble(s) 1,5...2,5 mm² rigide<br>Circuit de commande : borne du type à cage2 câble(s) 1,5...2,5 mm² flexible |
| Couple de serrage       | Circuit de commande : 0,8 N.m<br>Circuit de puissance : 0,8 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Compatibilité produit   | IACts<br>IATEt<br>IACtc<br>IACtp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Code de compatibilité   | ICT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Segment de marché       | Petits commerces<br>Résidentiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Environnement

|                                                |                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                                         | CEI/EN 61095                                                                            |
| Niveau acoustique                              | 30 dB                                                                                   |
| Degré de protection IP                         | IP20                                                                                    |
| Degré de pollution                             | 2                                                                                       |
| Tropicalisation                                | 2 se conformer à EN 60947-4-1<br>2 se conformer à EN 61095<br>2 se conformer à CEI 1095 |
| Humidité relative                              | 95 % à 55 °C                                                                            |
| Altitude de fonctionnement                     | 2000 m                                                                                  |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...60 °C                                                                              |
| Température de l'air ambiant pour le stockage  | -40...70 °C                                                                             |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,700 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,600 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 12,600 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 224,000 g |
| Type d'emballage 2             | S01       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 15,000 cm |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2    | 2,876 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire | 1 kg CO2 eq. |
|----------------------------------------------------------|--------------|

## Use Better



### Matières et Substances

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                           |
| Emballage sans plastique      | Non                                                           |
| Numéro SCIP                   | 429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975                          |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

## Use Longer



### Prolongation de vie

|            |     |
|------------|-----|
| Réparation | Non |
|------------|-----|

## Use Again



### Réemballer et réusiner

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reprise    | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Technical Benefits  
Acti9 iCT



Compatible with all the Acti9 control auxiliaries, for lighting, heating and ventilation control



Can be used for control circuits and remote switching small motors such as fans, mixers



Compliant to IEC/EN 61095 standard



Low noise and large circuit labeling area