



Hauptmerkmale

Baureihe	Resi9
Produktname	Resi9 XP CT
Produkt- oder Komponententyp	Schütz
Geräteanwendung	Steuerkreis
Beschreibung der Pole	4P
Zusammensetzung des Polkontakts	4 S
Nutzungskategorie	AC-1 entspricht EN 60947-4-1 AC-3 entspricht EN 60947-4-1 AC-7A entspricht EN 61095 AC-7A entspricht IEC 1095 AC-7B entspricht IEC 1095
Normen	EN 61095 IEC 1095
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 iACTc double control input auxiliary Acti 9 iACTp overvoltage protection auxiliary (2 circuits) Acti 9 iACTs Ferngesteuerte Hilfsanzeige Acti 9 iATet time delay auxiliary

Zusatzmerkmale

[In] Bemessungsstrom	25 A
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	400 V AC 50 Hz
Bemessungsleistung in W	1,6 W 400 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC 50 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Kontrolltyp	Fernsteuerung und manuelle Steuerung
Typ des Steuersignals	Gewartet
Taktfrequenz	100 Schaltvorgänge/Tag
Lokale Signalisierung	Aktionsanzeige
[Uc] Steuerkreisspannung	220 - 240 V AC 50 Hz
Halteleistungsaufnahme in VA	4,6 VA
Anzugsleistung in VA	34 VA
Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	Asymmetrische 35 mm-DIN-Schiene
9-mm-Raster	4
Höhe	81 mm
Breite	36 mm
Tiefe	60 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Elektrische Lebensdauer	200000 Zyklen AC 50/60 Hz entspricht EN 61095 200000 Zyklen AC 50/60 Hz entspricht IEC 1095
Anschlüsse - Klemmen	Steuerkreis: Tunnelklemmen für 2 fest Draht/Drähte 1,5 mm² Stromkreis: Tunnelklemmen für 1 flexibel Draht/Drähte 1...4 mm² Stromkreis: Tunnelklemmen für 1 fest Draht/Drähte 1,5...6 mm² Steuerkreis: Tunnelklemmen für 1 fest Draht/Drähte 1,5...2,5 mm² Steuerkreis: Tunnelklemmen für 2 flexibel Draht/Drähte 1,5...2,5 mm²

Drahtabsolierungslänge	Steuerkreis: 0,8 mm Stromkreis: 0,8 mm
Marktsegment	Gebäude

Montage

Geräuschpegel	30 dB
Wärmeabgabe	1,6 W
Schutzart (IP)	IP20
Verschmutzungsgrad	2
Tropentauglichkeit	2 entspricht EN 60947-4-1 2 entspricht EN 61095 2 entspricht IEC 1095
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Betriebshöhe	2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.