



_ELETTRO RESPIRATORE CON MASCHERA INTERA VENUS1e-T5 ZA2P3

COD: 0323032

[RICHIEDI PREVENTIVO](#)

Elettrorespiratori a filtro combinato completi di maschera intera, con gruppo ventilatore motorizzato che fornisce aria ambiente filtrata direttamente al facciale per mezzo di un tubo di respirazione. La sorgente di energia per il gruppo ventilatore è una batteria che è portata in cintura.

Il respiratore con maschera si adatta facilmente alle diverse applicazioni industriali. Negli anni è diventato un punto di riferimento nel settore della rimozione di amianto e bonifica ambientale.

Il sistema è in grado di fornire elevati e costanti livelli di portata d'aria con l'impiego di un solo filtro combinato montato alla centralina.

Il dispositivo si distingue per la sua leggerezza: la centralina e la batteria sono comodamente portate in vita.

Segnalazioni visive e acustiche informano l'utilizzatore riguardo lo stato di carica della batteria e intasamento del filtro.

[VIDEO indossamento](#)

[IT-USO-0906012 Elettrorespiratori con maschera e elettronica-Electrorespirators with mask and electronics-Électrorespirateurs avec masque et électronique-Electrorespiradores con máscara y electrónica-Gebläse-Atemschutzgeräte mit Maske und Elektr](#)



DESCRIZIONE

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

L'aria depurata dal filtro entra all'interno dello schermo attraverso la valvola d'inspirazione. L'aria filtrata, durante il percorso per raggiungere l'interno della semimaschera, lambisce lo schermo mantenendolo disappannato. L'aria espirata dall'operatore e quella in eccesso viene espulsa all'esterno attraverso la valvola di espirazione.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Respiratori certificati secondo le normative internazionali
- La pressione positiva aiuta una confortevole respirazione anche sotto sforzo
- La maschera a pieno facciale dal design elegante ed ergonomico ha campo visivo dello schermo pressoché naturale ed è di facile pulizia e sanificazione
- Il flusso d'aria rimane costante durante le 8 ore di lavoro
- Il micro motore di nuova concezione è garanzia di silenziosità ed efficienza e ha una vita media tripla rispetto i motori di tipo tradizionale.
- Centralina compatta e resistente con 1 filtro combinato A2P3. L'elettronica di cui è dotata consente di:
 - monitorare **il livello di carica della batteria**. Il led di segnalazione cambia stato e colore a seconda del livello di carica residua.
Quando la batteria raggiunge il livello minimo di carica alla segnalazione visiva se ne aggiunge una sonora.
 - monitorare **lo stato d'intasamento del filtro**: quando a seguito dell'intasamento il flusso d'aria scende al di sotto del valore minimo dichiarato di 160 l/min
l'operatore viene avvisato tramite una doppia segnalazione visiva e sonora.
 - mantenere **il flusso d'aria costante durante le 8 ore** di utilizzo: il flusso d'aria è quindi indipendente dal livello di carica della batteria collegata.
- Carica Batteria con regolazione automatica della carica

L'elettrorespiratore, fornito all'interno di una pratica e resistente scatola realizzata in materiale plastico, è composto da:

- Maschera VenusI
- Sistema di elettroventilazione Air System e-T5 ZA2P3

La maschera VenusI:

è una maschera pieno facciale certificata EN136 classe 3, con campo visivo pressoché naturale, bassa resistenza respiratoria, sistema anti appannamento funzionante anche in condizioni estreme, semplice manutenzione, attacco filettato EN 148-1.

Il sistema di elettroventilazione è composto da:

centralina di ventilazione e-T5 con indicatore integrato,
tubo per respirazione,
batteria al litio,
caricabatteria, cavo elettrico,
filtro combinato per protezione contro gas e particelle ZAP3 (cod. 0601046),
cintura
indicatore di flusso

CARATTERISTICHE TECNICHE

CLASSE DI PROTEZIONE EN 12942:1998+A1:02+A2:08: TM3 A2P R SL

CONFORMITA' REGOLAMENTO UE 2016/425

FATTORE DI PROTEZIONE NOMINALE (FPN) EN529:2006: 2000

FLUSSO COSTANTE A 20°C-60%UR: 170 l/min

PESO: 1.9 kg

LIVELLO RUMORE: 60 dBa

ALIMENTAZIONE: 7.4 V

TIPO BATTERIA: Li-Ion
TEMPO DI RICARICA: 3 h
AUTONOMIA: >8 h
GRADO IP: 65

Kasco Srl

VAT: 01309880357 - 42124 REGGIO EMILIA - ITALY
[Privacy_policy](#) | [Informativa su utilizzo dei cookies](#)

Contattaci

Indirizzo: Via Romania, 12, 42124 Reggio Emilia (RE)
Telefono: +39 0522 308232 / +39 0522 791032

Seguici su

[f](#) [in](#)

Creato da [BinaryLab](#).

