



Save as PDF



Peli protector cases - Watertight protector cases - 1610 case



Binnenafmetingen :
55 x 42.2 x 26.8 cm (22" x 17" x 11")

Water- en stofdicht, en drukbestendig

- Eenvoudig te openen tweestapsluitingen
- Open celkern met stevig wandontwerp - sterk, licht
- O-ringafdichting
- Automatisch drukegalisatieventiel
- Neerklapbare handvaten
- Roestvrij stalen structuur en hangslotbeschermers
- 3 lagen plukschuim Pick 'N' Pluck
- Gepersonaliseerd naamplaatje beschikbaar
- Onvoorwaardelijke garantie

Uittrekbare handgreep

Stevige wielen uit polyurethaan met roestvrij stalen lagere



Zwart

Peli protector cases - Watertight protector cases - 1610 case SPECIFIKATIES

Buitenafmetingen (L x W x D)		Binnenafmetingen (L x W x D)	
62.7 x 49.7 x 30.3 cm (25" x 20" x 12")		55 x 42.2 x 26.8 cm (22" x 17" x 11")	
Dekseldiepte	Bodemdiepte	Totale diepte	
5.2 cm (2")	21.6 cm (8.50")	26.8 cm (10.56")	
Dekseldiepte	Bodemdiepte	Totale diepte	
5.2 cm (2.06")	21.6 cm (8.50")	26.8 cm (10.56")	
Gewicht met schuim	Gewicht zonder schuim	Max. drijfvermogen	
10.2 kg. (22.49 lbs)	9.07kg (20 lbs.)	54.4 kg (119.93 lbs.)	
Temperatuurbereik	Aantal wielen	Uittrekbare handgreep	
-40 / 99° C (-40 / 210° F)	2	Yes	

Gepersonaliseerd naamplaatje mogelijk

1610EU Case Certificaten

- IP67(1 meter onderdompeling gedurende 30 minuten)
- Def Stan 81-41/STANAG 4280

Materials

Behuizing	Sluiting	O-ring lid	Pinnen
Polypropylene	ABS	PolymerStainless Steel	
Schuim	Aftapinrichting	Aftapventiel	Aftaporing
1.3 lb Polyurethane	ABS	3 Micron Hydrophobic Non-Volven PET	70 Shore Nitrile

Configuratie

Cat. nr.	Beschrijving
1610EU	Peli protector cases - Watertight protector cases - 1610 case

Peli protector cases - Watertight protector cases - 1610 case Accessoires

Cat. nr.	Beschrijving