

Produkt Datenblatt Modell uvex pheos s 9192 891



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth

Produktcharakteristik	<ul style="list-style-type: none">o moderne Schutzbrille im Fashion-Look mit duosphärischer Scheibentechnologieo schale Varianteo metallfreio zusätzlicher Schutz der Augenbrauen durch Eye plus Protection, also Abschrägung im oberen Bereicho weiche rutschhemmende Bugelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstelleno sehr großes Sichtfeld ohne Rahmeno gut mit anderer PSA kombinierbar
Technische Details	
Fassung	Bügel
Material	POM/TPE
Merkmal	ausgezeichnete Ventilation
Farbe	hellgrau-grau

Hersteller	Kennzeichnung W
EN-Norm	166
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Konformitätszeichen	CE
Scheibe	
Material	PC
Scheibendicke	2,2 mm
Beschichtung	AF auf der Innenseite
Farbe	Silberspiegel
UV-Schutz	UV 400
Kennzeichnung	
Schutzstufe	5-1,7 (DIN EN 172)
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Sonstiges	
Gewicht	28 g
Verpackung	5 Brillen pro Box 160 Brillen pro Karton
Normerfüllung	DIN EN 166 + DIN EN 172