


PH 1,5/S/13 - 电缆外壳

3212853

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212853>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



电缆外壳， 针距: 45.5 mm， 深度: 36.8 mm， 宽度: 45.5 mm， 高度: 19.9 mm， 位数: 13， 颜色: 灰色

优势

- 安装时不损针距
- 坚固的电缆外壳，用于连接电缆上的固线夹
- 标记插头的其他方法

商业数据

订货号	3212853
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE224Z
产品关键代码	BE224Z
目录页面	页码366 (C-1-2019)
GTIN	4046356573627
单件重量（含包装）	4.811 g
单件重量（不含包装）	16.655 g
原产地	PL

技术数据

产品属性

产品类型	电缆外壳
位数	13
针距	45.5 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气 , UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

尺寸

宽度	45.5 mm
高度	19.9 mm
深度	36.8 mm
针距	45.5 mm

PH 1,5/S/13 - 电缆外壳



3212853

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212853>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

PH 1,5/S/13 - 电缆外壳

3212853

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212853>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn