




Données techniques

UK313G2H

Roulements "inserts"

Diamètre extérieur sphérique, fixation par manchon de serrage, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
B - Largeur Bague Intérieure	49 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure	65 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou	14 mm
C - Largeur Bague Extérieure	38 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification	12,1 mm
d - Diamètre arbre	60 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon	85 mm

DEFINITION TECHNIQUE

D - Diamètre extérieur BE	140 mm
f0 - Facteur	13.2

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	93860000 mN
C0 - Capacité de charge statique	60500000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	3,1 kg
Référence du manchon	H2313

FREQUENCES ROULEMENT

BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)	3.071 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)	4.929 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)	4.072 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)	2.036 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)	0.384 Hz

