

SF-ASD 16/CHARGER - 充电器

1200296

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1200296>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

充电器，用于100 ... 240 V电源电压，自动识别电池并检查参数设置，快速充电，防短路，极化，工作模式显示



优势

- 3.6 V
- 100 V ... 240 V
- 诊断和状态指示灯
- 轻松操作
- 50 Hz ... 60 Hz
- 电池快充
- 反极性保护

商业数据

订货号	1200296
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BH324Y
产品关键代码	BH324Y
目录页面	页码454 (C-3-2019)
GTIN	4055626666440
单件重量 (含包装)	594 g
单件重量 (不含包装)	482.9 g
原产地	TW

SF-ASD 16/CHARGER - 充电器

1200296

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1200296>



技术数据

产品属性

产品类型	充电器
包装类型	纸箱包装

电气特性

频率范围	50 Hz ... 60 Hz
功耗	15 W
额定电压 U_N	100 V AC ... 240 V AC

电源

电源电压范围	100 V AC ... 240 V AC
--------	-----------------------

电池

电池充电	60.00 min
电池电压	3.60 V DC
电池容量	2.00 Ah

尺寸

宽度	108 mm
高度	55 mm
长度	143 mm

材料规格

颜色	黑色
----	----

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP30
环境温度 (运行)	5 °C ... 40 °C
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 50 °C
允许湿度 (运行)	95 %
允许湿度 (存放/运输)	95 %

SF-ASD 16/CHARGER - 充电器


1200296

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1200296>



图纸

示意图



SF-ASD 16/CHARGER - 充电器

1200296

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1200296>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	21052901
ECLASS-12.0	21052901
ECLASS-13.0	21052901

ETIM

ETIM 9.0	EC001184
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

SF-ASD 16/CHARGER - 充电器

1200296

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1200296>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-5

相关产品的中国RoHS声明表, 请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品, 不需要出具中国RoHS声明表。

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯(中国)投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱)邮编: 211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn