


# Vandtæt infolomme A4 med kabelbindere

|                |                |                        |               |
|----------------|----------------|------------------------|---------------|
| Artikel nr.    | 502719         | Antal salgsenheder     | 1 Bag         |
| Farve          | Transparent    | Salgsenhed EAN         | 4005546730448 |
| Emballageenhed | pose med 5 stk | Emballagevægt (brutto) | 506 G         |
| Basis EAN      | 4005546730448  | Oprindelsesland        | PL            |



## Produkt beskrivelse

- Plakatlommen er ideel til visning af information udendørs eller i indendørs vådområder, som f.eks. havecentre, saunaer og svømmehaller, hvor opslag kan komme i kontakt med vandsprøjt
- Særlig god beskyttelse af indstikket pga. den vandtætte forsegling, især ved regnvejr, høj luftfugtighed, fugt og snavs
- Plastlommen fastgøres i de aflange huller eller i euro-ophængshullerne vha. de 2 medfølgende kabelbindere
- IPX5-testet (beskyttelse mod vandstråle fra alle retninger)
- Transparent, UV-stabil og vejrbestandig, ridsefast folie med antireflekterende effekt
- Kan anvendes til høj- og tværformat
- Hurtig og enkel udskiftning af indstik
- Kapacitet 2 ark a 160 g/m<sup>2</sup>, som medfølger ved leveringen
- Stort udvalg af skabeloner under [www.duraprint.dk](http://www.duraprint.dk)
- Også egnet til US letter-size-formater

## Produkt detaljer

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Udvendig brede (mm)                       | 262                      |
| Udvendig højde (mm)                       | 340                      |
| Udvendig dybde / længde                   | 0.6 mm                   |
| Påfyldningsmængde / påfyldningsmængde til | 2 Ark (80 g/kvm)         |
| Format / Format til                       | A4                       |
| Orienteringsformat                        | Høj format / tvær format |

# Vandtæt infolomme A4 med kabelbindere

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Brand                             | DURABLE                         |
| Indvendig bredde (mm)             | 262                             |
| Indvendig højde (mm)              | 340                             |
| Åbning                            | Langsiden                       |
| Beskyttende fane                  | Nej                             |
| Udstansede tommelgreb             | Nej                             |
| Kan klippes i den ønskede længde  | Nej                             |
| Med neutrale etiketter            | Nej                             |
| Farve bagside                     | Transparent                     |
| Produkt funktioner med dokumentet | Kan scannes, ikke-reflekterende |
| Type af fastsættelse              | Kabelbånd                       |
| Etiket type                       | DURAPRINT®                      |