

RILEY

STREAM EVO™ ECO

Les lunettes de sécurité Stream Evo Eco assurent un confort et ajustement optimaux dans une gamme d'options de verres adaptées à de très diverses conditions.



CLAIR



GRIS



BLEU




AMBRE



LED



INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



TempFLEX™



THERMOPLASTIQUE
SOUPLE



PONT NASAL
RÉGLABLE



LÉGER



DIÉLECTRIQUE

FONCTIONNALITÉS

- + Verre unique enveloppant en polycarbonate
- + Embouts de branches TempFLEX souples et ventilés, assurant un maintien confortable et sûr
- + Branches fines améliorant le confort quand portées avec un casque antibruit
- + Protection latérale
- + 100 % sans métal
- + Arête de nez souple, ajustable, antidérapante
- + Fournies avec une pochette de rangement en microfibres

- + Pack d'accessoires Stream Evo vendu séparément
- + Vendues avec un tour de tête réglable et un joint
- + Également disponibles dans une taille plus petite – voir Stream Evo Small
- + Pas d'emballage à usage unique, livrées dans une pochette en microfibres entièrement fabriquée à partir de matériaux recyclés

TEINTE DES VERRES		CODE	MARQUAGE DES VERRES	MARQUAGE DES MONTURES	PROTECTION	REVÊTEMENT
CLAIR	○	RLY00370	2C-1.2 R 1FT CE / Z87+ U6 / IO 0	R EN 166 FT CE / Z87+ / AS/NZS 1337.1 Lic. SMK40933	Impacts, rayons UVs	ARIDA 400 Antirayures et antibuée K&N / UV400 /Hydrofuge
GRIS	●	RLY00392	5-2.5 R 1FT CE / Z87+ U6 L2.5		Impacts, rayons UV et solaires	
BLEU	●	RLY00393	2C-1.4 R 1FT CE / Z87+ U6 S / I1		Impacts, rayons UVs	
AMBRE	●	RLY00391	2-1.2 R 1FT CE / Z87+ U6 /IO			
LED	●	RLY00390	2C-1.4 R 1FT CE /Z87+ U6 L1.3 / I1			
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	◐	RLY00394	5-1.7 R 1FT CE / Z87+ U6 / L1.7			

SPECIFICATIONS GÉNÉRALES SPÉCIFICATION DES COMPOSANTS

COURBURE DE LA BASE DES LUNETTES	9.5 mm
PRODUIT	23 g

EMBALLAGE

Emballé individuellement dans un sac en polyéthylène avec une fente Euroslot

BOÎTE INTÉRIEURE	10
CARTON EXTÉRIEUR	200

COMPOSANT	MATÉRIAU	FONCTIONNALITÉS
VERRE	Polycarbonate	Verre moulé monobloc avec protection latérale
PONT NASAL	Elastomères thermoplastiques (TPE)	Confortable et souple
BRANCHE	Thermoplastique TR90 / Elastomères thermoplastiques (TPE)	Co-injecté - Robuste, souple, léger et ventilé
CHARNIÈRE	Thermoplastique TR90	Sans métal et durable

MARQUAGES DES VERRES ET DE LA MONTURE

MARQUAGE DES VERRES

TYPE DE FILTRE DES VERRES :

Indice de protection UV 2,2 | Filtre IR 4 | Filtre solaire 5, 6 | Filtre de soudage (sans numéro de teinte) 1,7 à 7

NUMÉRO DE TEINTE :

1.2 Transparent ou Ambre 1.4 Bleu ou I/O Étanche
1.7 Minimise ou I/O 2.5 Gris ou Revo 3.1 Gris foncé ou Miroir

R Nom du fabricant

CLASSE OPTIQUE :

1 Haute qualité optique

ESSAI DE RÉSISTANCE MÉCANIQUE :

S Résistance accrue
F Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 45 m/s
B Impact d'énergie moyenne, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 120 m/s
A Impact à haute énergie, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 190 m/s
T Protection contre les particules à haute vitesse à des températures extrêmes

PERFORMANCE :

8 Court-circuit et arc électrique
9 Projection de métal en fusion
K Résistance aux rayures causées par de fines particules
N Résistance à la buée

CE Marque de certification

MARQUAGES DE LA MONTURE

R Nom du fabricant

EN 166 : résistance minimale garantie des lunettes de protection contre les situations quotidiennes telles que les chutes, le vieillissement par exposition à la lumière, l'exposition à la chaleur ou à la corrosion, etc.

ESSAI DE RÉSISTANCE MÉCANIQUE :

S Résistance accrue
F Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 45 m/s
B Impact d'énergie moyenne, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 120 m/s
A Impact à haute énergie, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 190 m/s
T Protection contre les particules à haute vitesse à des températures extrêmes

PERFORMANCE

3 Gouttelettes ou éclaboussures de liquide
4 Grandes particules de poussière > 5 µm
5 Gaz et petites particules de poussière < 5 µm
8 Court-circuit et arc électrique
9 Métal en métaux fondus et les corps solides chauds

CE Marque de certification

USA (ANSI)

VERRES :

U6 UV (tous les verres) L1.3 LED L1.7 Solaire (I/O, crépuscule)
L2.5 Solaire (gris) L3 Solaire (gris foncé) W4 Verre infrarouge

VERRES ET MONTURE :

Impact à grande vitesse Z87+, 0,25 pouce, bille de 1,04 g à 150 pi/s

AUS (AS/NZS)

MARQUAGE DES VERRES :

CATÉGORIE OCULAIRE :

0 UV 1 Solaire 2 Solaire
3 Solar O Extérieur sans teinte

ESSAI DE RÉSISTANCE MÉCANIQUE :

I Impact d'énergie moyenne, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 45 m/s

MARQUAGES DES MONTURES :

AS/NZS 1337.1: 2010 : résistance minimale garantie des lunettes de protection contre les situations quotidiennes telles que les chutes, le vieillissement par exposition à la lumière, l'exposition à la chaleur ou à la corrosion, etc.

NETTOYAGE ET RANGEMENT

CLEANING : Les verres doivent être nettoyés régulièrement.

MAINTENANCE : les verres piqués, rayés ou endommagés nécessitent le remplacement du produit complet. Si la monture est endommagée, remplacez également le produit complet. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes dans une pochette en microfibre ou un étui rigide.

STORAGE : tous les produits doivent être conservés dans un environnement sec et propre.

Les certificats d'approbation des produits Riley, conformes aux normes CE, sont fournis sur demande. Riley est une marque déposée.



Marquage standard (SAI Global)

www.riley-eyewear.com

E: info@riley-eyewear.com

T: +44 (0)161 877 4747

F: +44 (0)161 877 4746

Globus (Shetland) Ltd, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, Royaume-Uni

GLOBUS