

EMG 45-H 15MM KLAR - 盖板

2946227

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2946227>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

透明盖板，为内部元件提供防触摸和防尘保护。高度：15 mm，宽度：45 mm



商业数据

订货号	2946227
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	ACHCBA
产品关键代码	ACHCBA
目录页面	页码712 (C-1-2013)
GTIN	4017918082185
单件重量 (含包装)	9.69 g
单件重量 (不含包装)	9.69 g
原产地	DE

EMG 45-H 15MM KLAR - 盖板

2946227

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2946227>



技术数据

产品属性

产品类型	盖板
外壳类型	电子模块壳体
壳体系列	EMG
产品系列	EMG
位数	16
型号	盖板
带通风口	否

尺寸

宽度	45 mm
深度	75 mm
长度	38 mm

材料规格

颜色	透明
颜色 (外壳)	透明
阻燃等级 , 符合UL 94	V2
外壳材料	PC
表面特性	未处理

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP20
要达到的最大IP编码	IP20
环境温度 (运行)	-40 °C ... 105 °C

安装

安装类型	卡接
------	----

EMG 45-H 15MM KLAR - 盖板

2946227

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2946227>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EMG 45-H 15MM KLAR - 盖板

2946227

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2946227>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

（江宁236信箱）邮编：211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn