Brand of NTN corporation

Données techniques

ESEHE204

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre

COMPOSITION DU KIT

ES204G2, EHE204

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Largeur du logement	25 mm
A2	30 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure	30,9 mm
d - Diamètre arbre	20 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon	32,4 mm

ESEHE204
Paliers auto-aligneurs

DEFINITION TECHNIQUE	
E - Profondeur du filetage du trou de montage	21 mm
G - Graisseur	R1/8"
G1 - Taille du filetage	M16
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement	65 mm
L - Longueur du logement	91 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement	58 mm
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage	38 mm
S - Distance face / centre du palier	7,5 mm

PERFORMANCE PRODUIT	
C - Capacité de charge dynamique	12800000 mN
C0 - Capacite de charge statique	6650000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES	
Masse	0,55 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	5.5 N-m