

SAC-2P-15,0-915/M12FSB - Bussystem-Kabel



1525539

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1525539>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Bussystem-Kabel, PROFIBUS, 2-polig, PUR/PVC, blau, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: B, Kabellänge: 15 m

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1525539
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel	AF1CKC
GTIN	4017918950194
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.132,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.132,2 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datenkabel konfektioniert
Anwendung	Bussystem
Sensorart	PROFIBUS
Polzahl	2
Anzahl der Kabelabgänge	1
Geschirmt	ja
Kodierung	B

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

Schnittstellen

Bussystem	PROFIBUS
Signalart/Kategorie	PROFIBUS

Signalisierung

Statusanzeige	nein
Statusanzeige vorhanden	nein

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Nennspannung U_N	48 V AC
	60 V DC
Nennstrom I_N	4 A
Übertragungsmedium	Kupfer

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 100
-------------	-------

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	NBR
Material Griffkörper	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Kontaktträger	TPU GF
Material Verschraubung	Zinkdruckguss, vernickelt

Anschlussdaten

SAC-2P-15,0-915/M12FSB - Bussystem-Kabel



1525539

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1525539>

Anschlussbelegung

Kontakt Farbe (Signalbezeichnung) Kontakt (optional)	2 (Buchse) GN (A-Leitung)
	4 (Buchse) RD (B-Leitung)

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform	freies Leitungsende
---------	---------------------

Anschluss 2

Ausführung	freies Leitungsende
------------	---------------------

Kabel / Leitung

Leitungslänge	15 m
---------------	------

PROFIBUS [915]

Leitungsgewicht	74 kg/km
Polzahl	2
Geschirmt	ja
Leitungstyp	PROFIBUS [915]
Leiteraufbau	1x2xAWG24/19
Leiteraufbau Signalleitung	19x 0,14 mm
AWG Signalleitung	24
Leitungsquerschnitt	2x 0,25 mm ²
Aderdurchmesser inklusive Isolierung	2,56 mm
Leitungsaußendurchmesser	8,00 mm ±0,4 mm
Außenmantel, Material	PUR
Außenmantel, Farbe	blau
Material Leiter	blanke Cu-Litze
Material Aderisolation	geschäumtes PE
Einzelader, Farbe	rot, grün
Wandstärke Außenmantel	ca. 0,80 mm
Gesamtverseilung	2 Adern längsverseilt
Optische Schirmbedeckung	70 %
Isolationswiderstand	≥ 16 GΩ*km
Betriebskapazität	28 nF (bei 1 kHz)
Nennspannung Kabel	≤ 100 V
Prüfspannung Ader/Ader	3600 V DC
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt	5 x D
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt	40 mm
Dynamische Belastbarkeit (Biegen)	Biegezyklen maximal: 3000000, Biegeradius: 60 mm, Beschleunigung: 4 m/s ²
Zugfestigkeit	≤ 100 N
Flammwidrigkeit	nach IEC 60332-1
Ölbeständigkeit	beständig gegen Mineralöle und Fette

SAC-2P-15,0-915/M12FSB - Bussystem-Kabel



1525539

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1525539>

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)
-------------------------------	--


Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse)	-25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse)


Zeichnungen

Maßzeichnung




Buchse M12 x 1, gerade, geschirmt

Schemazeichnung



Polbild Buchse M12, 5-polig, B-kodiert, Ansicht Buchsenseite

Schaltplan



SAC-2P-15,0-915/M12FSB - Bussystem-Kabel



1525539

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1525539>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1525539>



EAC-RoHS

Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-2P-15,0-915/M12FSB - Bussystem-Kabel



1525539

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1525539>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-2P-15,0-915/M12FSB - Bussystem-Kabel



1525539

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1525539>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	12,855 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de