

RS PRO SCHUBKARREN

ENTWICKELT FÜR HARTE EINSÄTZE.

KONZIPIERT FÜR ZUVERLÄSSIGKEIT IM ALLTAG.

Mit robusten Stahlrahmen, hoch belastbaren Mulden sowie einer Auswahl an Luft- oder pannensicheren Rädern bietet das RS PRO Schubkarren-Sortiment zuverlässige Leistung für den effizienten Materialtransport.



ROBUSTE KONSTRUKTION



ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG



HERVORRAGENDES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

HAUPTMERKMALE

- ☐ Robuste Stahlrahmen-Konstruktion
- ☐ Wahlweise Luft- oder pannensichere Bereifung
- ☐ Erhältlich mit 80 L und 100 L Fassungsvermögen
- ☐ Stahl- und Kunststoffmulden verfügbar
- ☐ Korrosionsbeständige verzinkte Rahmenoptionen
- ☐ Stabil und leicht manövrierbar
- ☐ Für anspruchsvolle Innen- und Außeneinsätze geeignet

ANWENDUNGSBEREICHE



Bauwesen & Baustellen



Versorgungs- & Wasserwirtschaft



Landschaftsbau & Grünflächenpflege



Wartung, Reparatur & Instandhaltung



Lager & Industrieanlagen



Infrastruktur- & Tiefbauprojekte



Landwirtschaft & Grundstückspflege

80L SCHUBKARRE

Verzinkter Rahmen und Mulde mit grüner Radnabe

- 80 L Fassungsvermögen
- Lufttrad
- Stahlkonstruktion



RS ART.-NR. 672-118

100L SCHUBKARRE

Schwarzer Rahmen, grüne Kunststoffmulde und grüne Radnabe

- 100 L Fassungsvermögen
- Lufttrad
- Stahlrahmen mit Kunststoffmulde



RS ART.-NR. 672-119

80L SCHUBKARRE

Schwarzer Rahmen, verzinkte Mulde mit schwarzer Radnabe

- 80 L Fassungsvermögen
- Pannensicheres Rad
- Stahlkonstruktion



RS ART.-NR. 672-121

80L SCHUBKARRE

Schwarzer Rahmen, Mulde mit grüner Radnabe

- 80 L Fassungsvermögen
- Lufttrad
- Stahlkonstruktion



RS ART.-NR. 672-115

100L SCHUBKARRE

Verzinkter Rahmen, grüne Kunststoffmulde mit schwarzer Radnabe

- 100 L Fassungsvermögen
- Pannensicheres Rad
- Stahlkonstruktion



RS ART.-NR. 672-120

80L SCHUBKARRE

Schwarzer Rahmen, Mulde und Radnabe

- 80 L Fassungsvermögen
- Pannensicheres Rad
- Stahlkonstruktion



RS ART.-NR. 672-117



JETZT ERHÄLTlich **VON RS PRO**



Qualität. Zuverlässigkeit. Herausragender Mehrwert.