

9200FR Ficha Técnica

Adhesivo Epoxi Estructural Retardante de llama

Descripción

9200FR es un adhesivo epoxi de dos partes, retardante de llama diseñado para crear juntas de soporte de larga duración. Se adhiere fuertemente a una amplia gama de materiales que son difíciles de adherir, incluyendo vidrio, cerámica, metales, termoplásticos de ingeniería y laminados termoestables, como SMC (compuesto de moldeo de láminas) y GRP (plásticos reforzados con vidrio). Crea fuertes enlaces resistentes a la vibración, y es especialmente útil para unir materiales diferentes que experimentarán tensiones de ciclos térmicos.

Este producto también proporciona un excelente aislamiento eléctrico y protege contra descargas estáticas, choques térmicos, corrosión galvánica, humedad ambiental, agua salada, hongos y muchos productos químicos agresivos.

Tiene una textura lisa, no se hunde y tixotrópico, por lo que es excelente para usar en superficies verticales y para rellenar espacios. También es útil para encapsular elementos electrónicos en recintos con espacios donde un encapsulante no tixotropico fluiria facilmente.

Si no se requiere resistencia a la llama, use 9200, que tiene propiedades mecánicas superiores.

Características y Beneficios

- Relación de mezcla 1:1 por volumen
- Retardante de llama: cumple con UL 94V-0
- Excelente adhesión a una amplia variedad de sustratos
- Extrema resistencia a la vibración y ciclos térmicos
- Alta resistencia a la tracción, a la compresión y al corte
- Excelente resistencia química
- Excelentes características de aislamiento eléctrico
- No se panda y rellena bien los espacios
- Ideal para unir materiales diferentes
- Baja contracción
- Cumple con RoHS 3



Usage Parameters

Propiedades	Valor
Tiempo de trabajo a 22 °C [72 °F]	30 min
Tiempo de almacenamiento a 22 °C [72 °F] a)	≥3 años
Service cure a 22 °C [72 °F]	Esta siendo determinado
Curado total a 22 °C [72 °F]	48 h
Curado total a 40 °C [104 °F]	16 h
Curado total a 65 °C [149 °F]	3 h
Curado total a 80 °C [176 °F]	1.5 h
Curado total a 100 °C [212 °F]	30 min

Rangos de Temperatura

Propiedades	Valor
Temperatura de servicio constante	-40 a 150 °C [-40 a 302 °F]
Rango de temperatura de almacenamiento	16 a 27 °C [61 a 81 °F]



Propiedades del Producto Endurecido

Propiedades Físicas	Método	Valor ^{a)}
Color	Visual	Amarillo claro
Densidad a 25 °C [77 °F]	ASTM D 1475	1.29 g/mL
Dureza	Dureza Shore D	78D
Resistencia a tracción	ASTM D 638	13 N/mm² [1 900 lb/in²]
Resistencia a compresión	ASTM D 695	46 N/mm² [6 700 lb/in²]
Resistencia a cortadura (acero inoxidable)	ASTM D 1002	14 N/mm² [1 900 lb/in²]
Resistencia a cortadura (aluminio)	ASTM D 1002	10 N/mm² [1 500 lb/in²]
Resistencia a cortadura (cobre)	ASTM D 1002	12 N/mm² [1 800 lb/in²]
Resistencia a cortadura (latón)	ASTM D 1002	13 N/mm² [1 900 lb/in²]
Resistencia a cortadura (policarbonato)	ASTM D 1002	2.3 N/mm ² [340 lb/in ²]
Resistencia a cortadura (ABS)	ASTM D 1002	0.7 N/mm² [100 lb/in²]

Nota: Las especificaciones son para muestras de epoxi curadas a 40 °C por 16 h y acondicionadas a temperatura y humedad ambiente.

a) $N/mm^2 = mPa$; $Ib/in^2 = psi$



Propiedades del Producto Endurecido

Propiedades Eléctricas	Método	Valor
Voltage de ruptura a 2.1 mm	ASTM D 149	39 800 V [39.8 kV]
Resistencia dieléctrica a 2.1 mm	ASTM D 149	497 V/mil [19.6 kV/mm]
Voltage de ruptura a 3.175 mm [1/8"]	Ajuste de referencia a)	50 000 V [50 kV]
Resistencia dieléctrica a 3.175 mm [1/8"]	Ajuste de referencia a)	400 V/mil [15.7 kV/mm]
Resistividad volumétrica	ASTM D 257	1.1 x 10 ¹³ Ω·cm
Conductividad volumétrica	ASTM D 257	9.1 x 10 ⁻¹⁴ S/cm
Propiedades Térmicas	Método	Valor
Temperatura de transición vítrea (Tg)	ASTM E 3418	59 °C [138 °F]
CTE ^{c)} después de T _g antes de T _g	ASTM E 831 ASTM E 831	79 ppm/°C [174 ppm/°F] 126 ppm/°C [259 ppm/°F]
Conductividad térmica a 25 °C [77 °F]	ASTM E 1461 92	0.4 W/(m·K)
Difusividad térmica a 25 °C [77 °F]	ASTM E 1461 92	0.2 mm ² /s
Calor específico a 25 °C [77 °F]	ASTM E 1461 92	1.5 J/(g⋅K)

Nota: Las especificaciones son para muestras de epoxi curadas a 40 °C por 16 h y acondicionadas a temperatura y humedad ambiente.

- **a)** Para permitir la comparación entre los productos, se recalculó la resistencia dieléctrica con la ecuación de Tautscher ajustada a 5 valores experimentales y se extrapoló a un grosor estándar de 1/8" (3.175 mm)
- **b)** Las unidades del coeficiente de expansión térmica (CTE) están en ppm /°C = in/in /°C \times 10⁻⁶ = unidad/ unidad/°C \times 10⁻⁶



Propiedades del Producto sin Curar

Propiedades Físicas	Mezcla (A:B)
Color	Amarillo claro
Densidad	1.25 g/mL
Proporción de mezcla por volumen	1:1
Proporción de mezcla por peso	1:0.92

Propiedades Físicas	Parte A	Parte B
Color	Blanco roto	Amarillo claro
Viscosidad a 25 °C [77 °F]	380 000 cP [380 Pa·s] ^{a)}	370 000 cP [370 Pa·s] a)
Densidad	1.30 g/mL	1.27 g/mL
Olor	Olor leve	Como amoníaco

a) Viscosímetro Brookfield a 20 rpm on barra RV S96



Compatibilidad

Adhesión—9200FR se adhiere a la mayoría de los plásticos y metales utilizados para instalar conjuntos de circuitos impresos; sin embargo, no es compatible con contaminantes como agua, aceite o residuos de flux que puedan afectar la adhesión. Si hay contaminación presente, primero limpie la superficie a recubrir con 824 Alcohol Isopropílico.

Para sustratos con baja fuerza de adhesión, la preparación de la superficie (como el lijado o el recubrimiento previo con una imprimación adecuada) puede mejorar la adhesión.

Resistencia quimica—El adhesivo epoxi curado es inerte en condiciones normales. Puede tolerar la exposición a corto plazo a combustibles o solventes orgánicos no polares similares, pero puede no ser adecuado para exposiciones prolongadas. Evite usar ácidos fuertes, bases fuertes u oxidantes fuertes.

Almacenamiento

Almacene entre 16 to 27 °C [61 to 81 °F] en un área seca, lejos de la luz solar. Algunos de los componentes son sensibles al aire. Para maximizar la vida útil, siempre cierre el producto firmemente cuando no esté en uso.

Adhesión al Sustrato (en orden descendente)

Propiedades Físicas	Adhesión
Acero	Fuerte
Cobre/latón	
Aluminio	
Fibra de vidrio	
Madera	
Papel, fibra	
Vidrio	
Goma	
Policarbonato	•
Acrílico	Débil
Polipropileno	No se adhiere

Salud y Seguridad

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) de 9200FR parte A y B para obtener más detalles sobre el transporte, el almacenamiento, la manipulación y otras instrucciones de seguridad.



Instrucciones de Aplicación

Para obtener los mejores resultados, siga el procedimiento a continuación.

Jeringa o Cartucho:

Para insertar el cartucho en la pistola, consulte la Guía de aplicación en la sección de accesorios para dispensar.

- 1. Gire y quite la tapa del cartucho o jeringa. No descartar la tapa.
- 2. Dispense una pequeña cantidad para asegurar un flujo uniforme de ambas partes.
- 3. (Opcional) Conecte un mezclador estático al 9200FR-50ML.
 - a. Dispense y deseche de 3 a 5 ml del producto para garantizar una mezcla homogénea.
 - b. Después del uso, deseche el mezclador estático.
- **4.** Sin un mezclador estático, dispense el material en una superficie de mezcla o recipiente, y mezcle completamente las partes A y B.
- 5. Para detener el flujo, tire hacia atrás del émbolo o piston.
- 6. Limpie la boquilla para evitar la contaminación y la acumulación de material.
- 7. Vuelva a colocar la tapa en el cartucho o la jeringa.

Instrucciones de Curación

Curado a temperatura ambiente:

• Deje curar a temperatura ambiente por 48 h.

Cura por Calor:

- $\bullet\,$ Ponga en el horno a 40 °C [104 °F] por 16 h.
 - *--0-*
- Ponga en el horno a 65 °C [149 °F] por 3 h.
- Ponga en el horno a 80 °C [176 °F] por 1.5 h.
- —()—
- Ponga en el horno a 100 °C [212 °F] por 30 min.

Accesorios de Dispensación

Consulte la tabla de abajo para la selección apropiada de accesorios. Consulte la Guía de Aplicación para obtener instrucciones sobre el uso de los accesorios de dispensación.

No. de Catalogo	Pistola dispensadora	Mezclador estático
9200FR-25ML	No disponible	No disponible
9200FR-50ML	8DG-50-1-1	8MT-50, 8MT-50FT



Embalaje y Productos de Apoyo

No. de Catalogo	Embalaje	Volumen Neto	Peso Neto	Peso del Embalaje
9200FR-25ML	Jeringa doble	25 mL [0.84 fl oz]	32 g [1.13 oz]	88 g [0.19 lb]
9200FR-50ML	Cartucho doble	45 mL [1.52 fl oz]	57.7 g [2.03 oz]	112 g [0.25 lb]

Soporte Técnico

Póngase en contacto con nosotros para cualquier pregunta, sugerencia de mejora o problemas con este producto. Las sugerencias de aplicación, las instrucciones y las preguntas frecuentes se encuentran en www.mgchemicals.com.

Email: soporte@mgchemicals.com

Teléfono: +(1) 800-340-0772 (Canadá, México & USA)

+(1) 905-331-1396 (Internacional)

+(44) 1663 362888 (Reino Unido & Europa)

Fax: +(1) 905-331-2862 or +(1) 800-340-0773

Dirección de envios: Fabricación y Soporte Oficina Principal

1210 Corporate Drive 9347–193rd Street

Burlington, Ontario, Canada Surrey, British Columbia, Canada

L7L 5R6 V4N 4E7

Exención de Responsabilidad

Esta información se cree es precisa. Está pensado para usuarios finales profesionales que tienen las habilidades para evaluar y utilizar los datos correctamente. M.G. Chemicals Ltd. no garantiza la exactitud de los datos y no asume ninguna responsabilidad en relación con los daños sufridos al utilizarlo.