


**HK2214-RS**

Douille à aiguilles

Douilles à aiguilles HK...-RS, joint à lèvre d'un côté, selon DIN 618

Information technique



Votre alternative produit actuelle

|                       |      |                          |
|-----------------------|------|--------------------------|
| lubrifiant            | L271 | Graisse (L271)           |
| trou de lubrification | Sans |                          |
| revêtement            | Sans |                          |
| joint                 | RS   | Joint frottant d'un côté |

dimensions principale & données de performance

|                       |             |                                          |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------|
| F <sub>w</sub>        | 22 mm       | Diamètre sous rouleaux                   |
| D                     | 28 mm       | Diamètre extérieur                       |
| C                     | 14 mm       | Largeur                                  |
| C <sub>r</sub>        | 9.100 N     | Charge dyn. de base, radiale             |
| C <sub>0r</sub>       | 13.400 N    | Charge stat. de base, radiale            |
| C <sub>ur</sub>       | 1.630 N     | Limite à la fatigue, radiale             |
| n <sub>G</sub>        | 7.000 1/min | vitesse limite                           |
| n <sub>G Grease</sub> | 7.000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
| m                     | 16,7 g      | Poids                                    |

Dimensions

|                  |        |                                |
|------------------|--------|--------------------------------|
| r <sub>min</sub> | 0,8 mm | Dimension minimum de chanfrein |
|------------------|--------|--------------------------------|

Plage de température

|                  |        |                                    |
|------------------|--------|------------------------------------|
| T <sub>min</sub> | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
| T <sub>max</sub> | 100 °C | Température de fonctionnement max. |



### information additionnelle

IR17X22X16-XL

Bagues intérieures IR adaptées

### Caractéristiques



Effort radial



Lubrification à la graisse



Etanche d'un côté



Faible encombrement