


81112-TV

Butée à rouleaux cylindrique

Butées à rouleaux cyl. 811, à simple effet, combinaison de K811, GS, WS

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Cage	TV	Cage plastique en PA66
------	----	------------------------

dimensions principale & données de performance

d	60 mm	Alésage
T	17 mm	Hauteur
C _a	103.000 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	315.000 N	charge stat. de base, axiale
C _{ua}	32.500 N	Limite à la fatigue, axiale
n _G	3.950 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	1.360 1/min	Vitesse de base
D	85 mm	Diamètre extérieur
≈m	269,4 g	Poids

Cotes de montage

d _{a min}	82 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
D _{a max}	62 mm	diamètre maximum épaulement du logement
r _{a max}	1 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

D ₁	62 mm	Alésage rondèle logement
d ₁	85 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	1 mm	Minimum chamfer dimension



Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

K81112-TV	Cage à rouleaux
GS81112	Rondèle logement
WS81112	Rondèle arbre
LS6085	Rondelle piste

Caractéristiques

	Effort axial uni directionnel
	Lubrification à la graisse
	lubrification à l'huile
	Ouvert