


Fiche produit

Caractéristiques

NSYSPFVX6200

Spacial jeu 2 panneaux face avant venti + corner inox 304L 600 large x200 haute



Principales

Gamme	Spacial
Application	Renforcé pour l'extérieur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Type de produit ou équipement	Socle avant ventilé
Application	Polyvalent
Dimensions nominales de l'armoire	-
Composition de l'appareil	Éléments de fixation 4 couvercle de cornière 1 face avant 1 panneau arrière 4 cornière
Compatibilité de gamme	Spacial (Spacial SFHD) Spacial (Spacial S3HD)
Support de montage	Kit de fixation S3HD Kit panneaux latéraux de plinthe SFHD

Complémentaires

Mode de fixation	Par l'élément de fixation - sur la structure emplacement
Finition de la surface	Non traité
Hauteur	200 mm
Largeur	600 mm nominal:
Poids	7,52 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP55 (compléter le socle avec grille et filtre)
Tenue aux chocs IK	IK10

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	20,0 cm
Largeur de l'emballage 1	21,0 cm
Longueur de l'emballage 1	61,0 cm
Poids de l'emballage 1	8,426 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	32
Hauteur de l'emballage 2	98,0 cm
Largeur de l'emballage 2	100,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	283,0 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateurs spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Il appartient à Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------