
**KR19-X-PP-A**

Galet de roulement

Stud type track rollers KR..-PP-A, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and a solid roller stud with fixing thread and a mounting aid, axial guidance of outer ring is provided by the plastic axial plain washers, contact flange and contact washer, three-stage sealing by plastic axial plain washer on both sides, without eccentric collar

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	PP	Joint frottant des deux côtés
profil bague extérieure	X	Diamètre extérieur cylindrique
graisseur	1x	Drive-fit lubrication nipple unmounted 1x
dispositif de lubrification	K	Via head
Assembling aid head	SL	Mounting slot

dimensions principale & données de performance

D	19 mm	Diamètre extérieur
d 1	8 mm	Diamètre d'ajustement des boulons
B	32 mm	Largeur
C _{r w}	3.550 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r w}	4.100 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur w}	560 N	Limite à la fatigue, radiale
n _{D G}	11.000 1/min	Vitesse pour une lubrification à la graisse
≈m	27,946 g	Poids



Dimensions

B 1	12,2 mm	Largeur maximum rondelle de butée
B 2	20 mm	Longueur effective du goujon
C	11 mm	Largeur, bague extérieure
C 1	0,6 mm	Saillie bague extérieure par rapport à la rondelle de butée
r min	0,15 mm	Dimension minimum de chanfrein
d 2	15 mm	Diamètre d'arrêt rondelle de butée
G	M8	Filetage
l G	10 mm	Longueur de taraudage

information additionnelle

	NIPA1	Graisser entraînement
	1,5 mm	Saillie graisseur
M A	8 Nm	Couple de serrage écrou

Caractéristiques

	Effort radial
	Lubrification à vie, sans entretien
	Lubrification à la graisse
	Etanche des 2 côtés