

CARACTERISTIQUES

- Connecteur BNC à souder sur CI à 90° blindé BNC
- Le contact en or garantit un rendement maximal
- Montage sur CI
- Impédance de 50 Ω
- Fréquence d'utilisation de 4 GHz
- Matériau d'isolation : PTFE

Connecteur BNC droit à montage sur carte 50 Ω de RS Pro, jack

RS code commande : 546-4027



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Ce connecteur RF BNC de RS Pro est conçu pour la connexion à des cordons coaxiaux et est à montage sur CI pour les applications fil à dispositif.

Caractéristiques générales

Type de connecteur coaxial	Connecteur BNC
Sexe	Femelle
Type de montage	Montage sur CI
Méthode de terminaison	Traversant
Orientation du corps	Droit
Embase	Non
Placage du corps	Nickel
Matériau du contact	Laiton
Placage de contact	Or
Matériau du corps	Laiton
Type	BNC
Matériau d'isolation	PTFE
Application	Connexion d'antenne, modems câbles, télécommunications, équipement médical, satcom, vidéosurveillance

Spécifications électriques

Impédance	50ohm
Polarité	Normal
Fréquence d'utilisation	0 à 1 GHz
Tension nominale	500 V (travail)

Spécifications de l'environnement de fonctionnement

Température d'utilisation minimale	-65°C
Température d'utilisation maximale	165 °C

Homologations

Conformité/certifications	EN613140
Met standard	Conforme à la directive RoHS

