Fiche technique du produit

Spécifications

Odace 2011 Styl Pratic - plaque porte etiquette avec bloc lumineux 1 poste blanc

S520739

La production de ce produit a été arrêtée le: 15 août 2025

Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de com.

Principales

Type de produit ou équipement	DEL
Application spécifique du produit	Lampe de rechange
Type d'emballage	Emballage plastique souple transparent

Complémentaires

Couleur de la source lumineuse	Blanc
Destination du produit	Pour plaque porte-étiquette Odace Styl
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Echauffement	25 °C
Durée de vie en heures	64000 H (L70) 55 lx
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50/60 Hz
Consommation électrique	8 mA
Nombre de câbles	2
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): support capot PC (polycarbonate): écran
Profondeur d'encastrement	8,7 mm
Poids Net	0,011 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5…50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5…45 °C
Normes	2006/95/EEC
Certifications du produit	N

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,0 cm
Largeur de l'emballage 1	3,0 cm
Longueur de l'emballage 1	9,0 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids de l'emballage (Kg)	13,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	4,8 cm
Largeur de l'emballage 2	10,7 cm
Longueur de l'emballage 2	16,3 cm
Poids de l'emballage 2	64,0 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	56
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	2,233 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	1
Profil environnemental du produit (PEP)	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	32 %
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	49dd9375-bce3-492c-b317-ab5bcec865d4
Régulation REACh	Déclaration REACh

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui

Image of product / Alternate images

Alternative





Fiche technique du produit

S520739



Fiche technique du produit

S520739





Fiche technique du produit

S520739

