


Das Zeichnung/CAD-Daten darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadenersatz. Für den Fall der Aneinanderreihung eines Patentes oder Gebrauchsmusters haben alle Rechte vorbehalten. ANSMANN behält sich das Recht vor, die Zeichnung/CAD-Daten jederzeit ohne Vorankündigung zu verändern oder zu verbessern. / This drawing/these CAD data must not be multiplied nor made accessible to third parties without our explicit approval. Their use is only permitted for those purposes for which we made them available expressly in request. This drawing/CAD data have to be returned to us at any time. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursues a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product. Drawings and CAD data must be returned to us at any time. The product is developed continuously.




Technische Daten Ladeeinheit/
technical data charging unit

Eingangsdaten/
input data : 230V AC $\pm 10\%$ 50Hz
Ausgangsdaten
output data : 6V DC max.450mA $\pm 10\%$
Schutzklasse/
protection class : II
Isolation/
insulation : 4kV Eingang/Ausgang
primary/secondary
Schutzart/
protection : IP40
Betriebstemperatur/
operating temperature : 0°C.....+25°C
Lagertemperatur/
storage temperature : -25°C.....+70°C
Approbation/
approval : CE, GS
Gehäuse/
case : Steckergehäuse, schwarz/
plug-in power supply, black
Gewicht/
weight : ca. 541g inkl. Zubehör, ohne Verpackung
approx. 541g incl.accessories, without package

Technische Daten Handlampe/
technical data portable search light

Leuchtmittel/
illuminant : 27LED's weiß (24+3)/
27LED's white (24+3)
Akkupack/
batterypack : NiMH 3.6V 1200mAh
Ladezeit/
charging time : 4,5h ± 30 min
Ladestrom/
charging current : 400mA $\pm 5\%$
Ladeabschaltung/
charge cut off : timer
Ladeanzeige/
charging indicator : 3x weiße LED's an/
3x white LED's on
Ladeende/
charging end : alle LED's aus/
all LED's off
Leuchtdauer/
operating time : 4,5h ± 30 min mit Hauptlicht/by using main light
25h ± 30 min mit Hilfslicht/by using supplementary light
Tasterfunktion/
switch function : push button 1x: main light on
push button 2x: main light off, supplementary light on
Schutzart/
protection : IP40
Gehäusefarbe/
housing colour : schwarz/
black
Approbation/
approval : CE



Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry xxx/xx				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale (DIN A2): 1:1		Gewicht/Weight		
							Werkstoff/Work material, Modell-Nr.				
V2		printing changed	21.11.11	ML	2009	Datum/Date	Name	Zeichnungsname/Drawing name			
V1		Thermal fuse changed	21.07.10	ML	Erstellt/ Drawn by	13.10.	SP	Working Light 27LED			
V1		date code added	22.03.10	TAR							
V1		charging current added	18.03.10	TAR							
V1		timer changed	02.02.10	TAR							
V1		flash function removed	09.12.09	TAR							
V0		---	22.10.09	TAR				Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number		Blatt/ Sheet	
								5802143		1	
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. XX/XX/XX	Ersatz für/Replaced by			Ersatz durch/Replacement through:		