SIEMENS

Foglio dati 3SU1052-2BL00-0AA0

selettore illuminabile, 22 mm, rotondo, in metallo lucido, ambra, selettore, corto 3 posizioni di commutazione I-O-II, permanente, angolo di commutazione 2x45°, 10:30 h/12 h/13:30 h



Marca del prodotto	SIRIUS ACT
Denominazione del prodotto	Selettore
Esecuzione del prodotto	Elemento di manovra/segnalazione
Designazione del tipo di prodotto	3SU1

Custodia	
Numero dei punti di comando	1

Attuatore	
dell'elemento di comando	Selettore, corto
Modo di funzionamento dell'elemento di azionamento	con blocco, 2x45° (10:30h/12h/13:30h)
Ampliamento del prodotto opzionale dispositivo di illuminazione	Sì
Colore dell'elemento di azionamento	Ambra
Materiale dell'elemento di azionamento	plastica
Forma dell'elemento di azionamento	Selettore
Diametro esterno dell'elemento di azionamento	32,3 mm
Numero delle posizioni di commutazione	3
Angolo di intervento	
• verso destra	45°
• verso sinistra	45°

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Ghiera	
Parte integrante del prodotto Anello frontale	Sì
Esecuzione della ghiera frontale	standard
Materiale della ghiera frontale	Metallo lucido
Colore della ghiera frontale	Argento

Dati tecnici generali	
Grado di protezione IP	IP66, IP67, IP69 (IP69K)
Grado di protezione NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Resistenza agli urti	
• secondo IEC 60068-2-27	Onda semisinusoidale 50g / 11 ms
Resistenza a vibrazioni	
• secondo IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5 g
Frequenza di commutazione max.	1 800 1/h
Durata di vita meccanica (cicli di manovra)	
• tip.	1 000 000
Codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	S
Codice di riferimento secondo EN 61346-2	S

Sicurezza	
Valore B10	
• per alto tasso di richiesta secondo SN 31920	300 000
Quota di guasti pericolosi	
• per basso tasso di richiesta secondo SN 31920	20 %
• per alto tasso di richiesta secondo SN 31920	20 %
Tasso di guasto [FIT]	
• per basso tasso di richiesta secondo SN 31920	100 FIT
Valore T1 per intervallo di proof test o durata d'utilizzo secondo IEC 61508	20 y

Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	-25 ... +70 °C
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C
Categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con umidità relativa dell'aria 10 ... 95 %)

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
Altezza	32,3 mm
Larghezza	32,3 mm
Forma della finestra d'incasso	circolare
Diametro di incasso	22,3 mm
Tolleranza positiva del diametro di incasso	0,4 mm
Altezza di incasso	28,8 mm
Larghezza di incasso	32,3 mm

© Copyright Siemens

Profondità di incasso	25,4 mm

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval				Declaration of Conformity	Test Certificates
CSA	UL	EAC	EG-Konf.	Miscellaneous	Type Test Certificates/Test Report

Marine / Shipping

ABS | LRS | PRS | RINA | RMRS | DNV·GL

other

Confirmation

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
www.siemens.com/sirius/catalogs


Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SU1052-2BL00-0AA0


Generatore CAx online
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1052-2BL00-0AA0

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SU1052-2BL00-0AA0

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1052-2BL00-0AA0&lang=en

© Copyright Siemens





Ultima modifica: 02/10/2019

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens