


Raccords à visser pour capteurs de process

ADAPT G1/2-G1 ASEPTOFLEX VARIO



- 1 Joint d'étanchéité Adaptateur Aseptoflex Vario
2 Chanfrein pour l'étanchéité détecteur

EC 1935/2004 

Application

Tenue en pression	50 bar	5 MPa
-------------------	--------	-------

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
--	---

Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
-----------------------	---

Données mécaniques

Poids [g]	220,5
Matières	Raccord à visser: inox (1.4435 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz 4 µm
Raccordement capteurs	G 1/2 cône d'étanchéité
Raccord process	taroudage G 1 filetage extérieur Aseptoflex Vario
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------