

Fiche technique du produit

Spécifications



Moteur 24V signa PWM-ToR (tige basse vanne fermée) pour type M30x1,5

MR95NC-24T

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MR95
Destination du produit	vannes thermostatiques de radiateur
Tension d'alimentation nominale	24 V CA/CC
Puissance consommée	2 W
Consommation moyenne au maintien en W	2 W
Signal de commande	Modulation de largeur d'impulsion
Longueur de course	4 mm
Force N	95 N
Force lbf	22 lbf
Longueur de fil	1,5 m
Degré de protection IP	IP22
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11,4 cm
Largeur de l'emballage 1	7,2 cm
Longueur de l'emballage 1	5,6 cm
Poids de l'emballage 1	160 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
 Matières et Substances	
Teneur en métaux recyclés	0
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Use Again	
 Réemballer et réusiner	
Reprise	No