


快插螺纹接头
NPQH-D-G18F-Q6-P10
产品代号: 578353

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|---|
| 尺寸 | 标准 |
| 额定尺寸 | 5 mm |
| 装配位置 | 任意 |
| 包装数量 | 10 |
| 设计结构 | 推/拉原理 |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 20 bar |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:] 水, 按照生产商的声明, 参见 www.festo.com |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 3 – 强腐蚀影响 |
| 食品安全 | 参见补充材料信息 |
| 环境温度 | 0 ... 150 °C |
| 最大紧固扭矩 | 10 Nm |
| 产品重量 | 15.2 g |
| 气动连接, 气口 1 | 阴螺纹 G1/8 |
| 气动连接, 气口 2 | 用于气管外径 6 mm |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 壳体 | 镀镍黄铜 |
| 材料信息, 释放环 | 镀镍黄铜 |
| 材料信息, 管密封 | FPM |
| 材料信息, 气管固定爪 | 高合金钢, 耐腐蚀 |