

BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - 配备触摸屏的壳体盖板



1335858

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1335858>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



DIN导轨壳体，可用于符合DIN 43880标准要求的配电板，锁扣盖板（不可拆卸），内置电容式2.4"触摸屏，分辨率: 320 x 240 像素，接口: 4-wire SPI，宽度: 107.6 mm，高度: 45 mm，深度: 13.5 mm

优势

- 内置2.4"触摸屏，可快速完成设备研发
- 有多种配备/不配备薄膜键盘的壳体可供选择，适合多种不同的设备要求
- 协调的壳体、键盘和显示屏设计
- 壳体盖板和上部部件可提供多种组合选项，灵活性极高
- 通过配置工具定制薄膜键盘

商业数据

订货号	1335858
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	ACHBAI
产品关键代码	ACHBAI
GTIN	4063151636593
单件重量（含包装）	51.86 g
单件重量（不含包装）	43.84 g
原产地	DE

1335858
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1335858>

技术数据

说明	
组装说明	有关范围，请参考下载区的数据表。

产品属性	
产品类型	盖板
外壳类型	DIN导轨壳体，可用于符合DIN 43880标准要求的配电板
壳体系列	BC
产品系列	BC 107,6..
型号	锁扣盖板（不可拆卸），内置电容式2.4"触摸屏
带通风口	否

显示器	
显示器类型	TFT, IPS
显示器类型	电容性
对角	2.4 " / 6.1 cm (显示器)
屏幕分辨率	320 x 240 像素 (QVGA)
显示格式	3:4
显示照明型号	LED，白色
控制器	GT911 (Goodix)

接口	
Interface	4-wire SPI

尺寸	
宽度	107.6 mm
高度	45 mm
深度	13.5 mm

材料规格	
颜色 (外壳)	浅灰 (RAL 7035)
阻燃等级，符合UL 94	V0
CTI符合IEC 60112	600
外壳材料	PC
表面特性	未处理

环境和真实条件	
振动测试	
规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz)
加速度	2g (58.1 Hz ... 150 Hz)

BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - 配备触摸屏的壳体盖板



1335858

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1335858>

每轴的测试周期	2.5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

灼热线测试

规格	IEC 60695-2-11:2014-02
温度	850 °C
暴露时间	30 s

机械强度/滚桶

规格	IEC 60068-2-31:2008-05
下降高度	50 cm
频率	50

冲击

规格	IEC 60068-2-27:2008-02
脉冲波形	半弦
加速度	15g
电击时间	11 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)

防护等级 (IP代码)

规格	IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08
----	---

环境条件

要达到的最大IP编码	IP20
环境温度 (运行)	-20 °C ... 70 °C
环境温度 (存放/运输)	-30 °C ... 70 °C

安装

安装类型	与上部壳体锁紧
------	---------

BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - 配备触摸屏的壳体 盖板



1335858

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1335858>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190603

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - 配备触摸屏的壳体 盖板



1335858
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1335858>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn