

シングル LED

10-2509.1142

販売事業者
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/10-2509.1...>

お客様の製品:



10-2509.1142 シングルLED

操作・表示部分

照光 色: 赤

電気的特性

定格電圧: 12 V AC/DC +10%

定格電流: 16 mA $\pm$ 15 %

Lumi. 輝度: 390 mcd

機械的特性

重量: 0.002 kg

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他


簡単な説明: シングルLED, BA9s, 赤, 12 V AC/DC +10%

照光の種類: シングルLED


ヒント: 6 V DC、24 V DC バイカラー；130 V AC、130 V DC、230 V ACバージョンは、保護ダイオードを内蔵
12、24、28、48 VAC/DCバージョンは、ブリッジ整流器により構成されています。
指定された130 VACタイプは、130 VACの供給電圧でのみ動作するように開発されています
抵抗器内蔵の市販ランプホルダーを使用した、より高い電源電圧での動作は承認されていません。
DC24Vのバイカラーランプを通常の極性（ランプの中央接点にプラス）で駆動すると、最初の色が点灯し、極性を反転させると2番目の色が点灯します。
記載されている輝度は、DCで使用した場合

電気的および光学的データは25 °Cで測定されたものです
LEDの製造工程上、輝度や波長にばらつきがあるため、照光に若干の差が生じる場合があります。LEDに使用する抵抗は、お客様にて決めてください。

配線図:



寸法図:



A = (標準)

B = (スーパーブライト)