

Mercury™ III Categoria di rischio

- Guanti ad alte prestazioni per le applicazioni termiche più esigenti
- Ottima resistenza a taglio, lacerazione e abrasione

Applicazioni

- Maneggio di manufatti caldi in vetro
- Rimozione di prodotti sterili da autoclavi
- Estrazione dagli stampi di manufatti in materiali termoplastici
- Produzione di pneumatici, e altri numerosi usi nell'ambito dell'industria della gomma.

Confezionamento

36 paia per cartone.



Caratteristiche & Vantaggi

- » **Fodere di cotone 100% alta qualità.**
Morbide, confortevoli ed assorbenti: la soluzione più fresca in condizioni di calore intenso.
- » **Assenza totale di cuciture attraverso le quali potrebbero penetrare schegge o proiezioni di metallo fuso.**
Maggiore sicurezza per l'utilizzatore, e migliore calzabilità.
- » **Ambidestri.**
Possono essere utilizzati ininterrottamente fino al completo consumo sia del palmo che del dorso.
- » **Può essere lavato in lavatrice e riutilizzato senza alcuna alterazione delle prestazioni tecniche.**
Anche se i materiali ad alta tecnologia utilizzati rendono relativamente elevato il loro prezzo iniziale, sono estremamente duraturi e giustificano il rapporto qualità/prezzo il risultato in un risparmio sui costi finali.
- » **Perfetto abbinamento con i manicotti di protezione.**
Avambraccio e braccio sono protetti nel modo migliore.

Specifiche

Rif.	Finitura	Taglie EN	Lunghezza
43-113	Guanto polso elasticizzato	10	330 mm
43-213	Muffola polso elasticizzato	10	330 mm



254X



434211 (43-113)
444X1X (43-213)

CE 0493

Ansell Occupational Healthcare

- Wijngaardveld 34C, 9300 Aalst, Belgium
Tel +32 (0) 53 71 05 05; Fax +32 (0) 53 71 13 42; Fax Customer Serv. +32 (0) 53 71 01 81
- Brunel Drive, Newark Industrial Estate, Newark, Nottinghamshire NG24 2EG, England, UK
Tel +44 (0) 1636 605 361; Fax +44 (0) 1636 612 845
<http://www.ansell.be> e-mail: info@ansell.com.au



ISO 9002 Certificate
Number FM 40130