



Hauptmerkmale

Produktmarke	Schneider Electric
Baureihe	Odace
Typnummer	NH3525
Produkt- oder Komponententyp	Bewegungsmelder
Farbton	Cobalt blue
Baureihe	Odace

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Sensortyp	PIR
Lasttyp	Glühlampe: 2.200 W bei 230 V AC Halogenlampe: 2.000 W bei 230 V AC LED-Lampe: 0 - 130 W bei 230 V AC Motor (einphasig): 1.000 VA bei 230 V AC NS Halogenlampen: 1.050 VA bei 12 V AC (elektronischer Transformator) NS Halogenlampen: 500 VA bei 12 V AC (gewickelter Transformator)
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Bemessungsstrom	10 A cos phi = 0,6 140 µF
Zugehörige Absicherung	16 A
Hauptfarbton	Cobalt blue
Anzahl der Funktionstasten	1
Lokale Signalisierung	Status: 1 LED (rot)
Erfassungsbereich	160° horizontal
Erfassungsfläche	Vorne: 8 m Seitlich: 8 m
Anzahl der Ausgänge	1
Kontrolltyp	Manuelle Steuerung Lokale Kontrolle automatische Lasterkennung Fernsteuerung über Hilfstaster
Einstellung der Lichtstärke	5...500 lux
Zeitverzögerungsbereich	1 - 30 min
Angeschlossene Hilfsgeräte	Unbegrenzte Anzahl von Drucktastern, Entfernung: 50 m
Geliefertes Zubehör	Zentralplatte Benutzerhandbuch
Verdrahtungskonfiguration	Mit Neutralleiter
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme
Anzahl der Schleifenklemmen	2
Klemmverbindungskapazität	1,5 - 2,5 mm² für starr Kabel(n) 1,5 - 2,5 mm² für robust verdreht Kabel(n)
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1 und Kombi
[M] Anzugsdrehmoment	0,5 Nm

Material	PC (Polykarbonat) GF10 FR: Gehäuse Metall: Klemmen Thermoplastisch: Zentralplatte
Montagehalterung	Wand
Installationstyp	Innenmontage
Menge pro Satz	1
Verpackungstyp	Karton
Montagehöhe	1 m
Einbautiefe	27 mm
Tiefe	45 mm
Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Produktgewicht	0,064 kg
Normen	EN 300-328 EN 301-489-17 EN 60730-2-7 EN 60669-2-1
Richtlinien	2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
Produktzertifizierungen	EAC[RETURN]FIMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]CE[RETURN]SEMKO[RETURN]VDE[RETURN]
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %) Resistent gegen Alkohol (96 %) Resistent gegen A-Milchsäure Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistent gegen verdünnte Bleichmittel Resistent gegen verdünnten Ammoniak Resistent gegen Seifenwasser Resistent gegen Kristallreiniger Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	5...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	5...40 °C
Schutzart (IP)	IP20 IP21 mit Markierung auf sichtbaren Teilen

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Mercury free	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
RoHS exemption information	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.