

无弹力橡胶锤

这些无弹力橡胶锤采用涂层压铸头和铝合金手柄，配减震橡胶把手。



标准	近似重量	锤面直径	标称长度	备用锤面	
				RS 库存号	
RS 库存号	g	in.	mm	硬质白色 (标准)	坚韧棕色
732-577	700	1. 1/2	38	732-599	732-606
600-795	900	1. 3/4	44	600-802	600-818
732-583	1150	2	50	732-628	732-634
382-2083	1850	2. 1/2	63		

替换面



白色

硬质尼龙 - 肖氏硬度 D 61-65，是最佳的通用锤面。用于轻型和重型装配作业。

棕色

坚韧的聚氨酯 - 肖氏硬度 D 58-62，强度大且耐磨。特别适用于打击锋利表面，包括切割形式、钢尺模具组件。

直径	白色 硬质尼龙	棕色 坚韧	直径
⌀	RS 库存号	RS 库存号	⌀
mm			in.
38	732-599	732-606	1. 1/2
44	600-802	600-818	1. 3/4
50	732-628	732-634	2