



**FAG****7319-B-XL-MP-UA**

Roulement à billes à contact oblique

Roulements à billes à contact oblique 73...-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

variante de design	B	B
joint	Sans	Sans
Cage	MP	Cage massive en laiton, guidée sur les billes
classe de tolérance	PN	Normal (PN)
stabilisation dimensionnelle	S0	Stabilisation dimensionnelle (150°)
condition de l'appairage (jeu axial / précharge)	UA	Jeu standard
lubrifiant	Sans	Sans

dimensions principale & données de performance

d	95 mm	Alésage
D	200 mm	Diamètre extérieur
B	45 mm	Width
C _r	189.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	167.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	9.600 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	5.700 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	3.800 1/min	Vitesse de base
≈m	6,495 kg	Poids



Cotes de montage

d a min	109 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
D a max	186 mm	Diamètre maximum épaulement du logement
D b max	193 mm	Diamètre maximum face loc. sur bague extérieure
r a max	2,5 mm	Rayon de gorge maximum
r a1 max	1 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

r min	3 mm	Minimum chamfer dimension
r 1 min	1,1 mm	Dimension minimum de chanfrein
D 1	159,54 mm	Diamètre joint bague extérieure
d 1	137,14 mm	Diamètre joint bague intérieure
a	84,4 mm	Distance sommet des cones de pression
α	40 °	Contact angle

Plage de température

T min	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T max	150 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

A min	54 µm	Jeu axial par jeu min.
Tol (+)	12 µm	Tolérance pour le jeu axial ou la précharge par jeu

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert