

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT S3HD - enveloppe d'extérieur renforcée - H1062xL600xP430 - IP66

NSYS3HD10640

**Statut commercial: Commercialisé**

### Principales

Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial S3HD
Type d'installation	Multi-usage
Application spécifique	Renforcé pour l'extérieur
Catégorie	Enveloppe compact
Fonction disponible	Avec socle ventilé en option
Hauteur nominale de l'armoire avec auvent	1062 mm
Hauteur nominale du auvent	62 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	600 mm
Profondeur nominale de l'armoire avec auvent	430 mm
Profondeur nominale de l'armoire	400 mm
Type de porte	Pleine
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Type de plaque passe-câbles	Aluminium
Type d'accessoire d'installation	Montage mural Armoire au sol avec socle
Composition de l'appareil	1 corps 1 porte 1 verrou 1 appareil de retenue de porte 1 auvent 1 plaque passe-câbles 1 porte document
Certification	UL se conformer à UL 508 A 2007 Bureau Veritas se conformer à CEI 61969-3 2011 Bureau Veritas se conformer à CEI 61439-5 2010 DEKRA se conformer à CEI 62208 2011 Bureau Veritas se conformer à ISO 12944 2007

### Complémentaires

Type de corps	Corps pièce unique Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur
Nombre de portes	Face avant : 1 porte(s)
Ouverture de porte	Réversible (120 °)
Type de verrou	Verrou 3 points, double bar 3 mm
Accessibilité	Avant

Pièces amovibles	Porte par charnières Auvent par vis
Charge de levage max	200 kg
Matière	Acier avec traitement anticorrosion
Finition de surface	Enveloppe :poudre de polyester
Couleur	Gris (RAL 7035)
Poids du produit	40 kg
Normes	CEI 61969-3 CEI 61439-5 CEI 62208 UL 508 A

## Environnement

Degré de protection IP	IP55 avec socle ventilé se conformer à IEC 60529 classe 2 IP66 Indice de protection
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à IEC 62262
Tenue climatique	C4H se conformer à ISO 12944 720 h brouillard salin
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-45...80 °C se conformer à CEI 61969-3 classe 1
Résistance à la corrosion	90...100 % 40 °C conforming to ISO 12944 C4H
Résistance environnementale	Radiation solaire: classe 1 jusqu'à 1120W/m² conforme à CEI 61969-3:2011 Résistance à air ambiant: classe 1 jusqu'à 180 km/h conforme à CEI 61969-3:2011 Test de dégradation aux ultraviolets: classe 1 conforme à ISO 4892-2:2013 Formation de glace et de givre: classe 1 conforme à CEI 61969-3:2011 Résistance à la faune et la flore: classe 1 conforme à CEI 61969-3:2011 : classe 1 conforme à CEI 61969-3:2011
Options de gestion thermique	Ventilateur: Dissipation: 1500 W pour un niveau de bruit maximum de 60 dB

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	45,500 cm
Largeur de l'emballage 1	62,000 cm
Longueur de l'emballage 1	108,500 cm
Poids de l'emballage 1	40,000 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	138,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	173,000 kg

## Garantie contractuelle

Coverage	Produit de base
Garantie	18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### **Empreinte environnementale**

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	<b>377</b>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## **Use Better**

### **Matières et Substances**

Emballage avec carton recyclé	<b>Non</b>
Emballage sans plastique	<b>Non</b>
<a href="#">Directive UE RoHS</a>	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Numéro SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

## **Use Again**

### **Réemballer et réusiner**

Profil Économie Circulaire	<b>Pas d'opérations particulières de recyclage requises</b>
Reprise	<b>No</b>