


Adaptateurs process raccord à souder

ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"



- 1 Aseptoflex Vario
2 zone d'étanchéité

CRN EC 1935/2004 FCM FDA

Application

Tenue en pression	25 bar	2,5 MPa
PMSA pour des applications selon NEC	25 bar	2,5 MPa

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids [g]	346
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4435 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm
Raccordement capteurs	G 1 taraudage Aseptoflex Vario
Raccord process	raccord pour tube DIN DN50 (2") Ø 68,5 mm DIN 11851
Étanchéité	joint
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4

Accessoires

Fourniture	Joint torique: 1 x (24 x 2 mm), conforme à EPDM, FDA, E30054
Accessoires en option	Joint torique: 1 x 24 x 2, conforme à FKM, FDA, E30123 bague d'étanchéité: 1, conforme à PEEK, FDA, E30124

E33213



Adaptateurs process raccord à souder

ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------